


AAP11 1.5 LI YL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

独自のモジュラーコンセプトは、あらゆる種類の機械に合わせて個別調整できます。電位分配端子台 AAP モデルシリーズは、交互またはグループ化、という2つの構造が可能な統一された形状で、高く評価されています。グループ化された制御電圧分配構造では、電位は異なる端子台上に位置し、全体の電位ブロックを形成します。

一般注文データ

バージョン	PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, ダークベージュ
注文番号	3206640000
種別	AAP11 1.5 LI YL
GTIN (EAN)	4099987994491
数量	50 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	47 mm	奥行き (インチ)	1.8504 inch
DIN レールを含む奥行き	48 mm	高さ	85.5 mm
高さ (インチ)	3.3661 inch	幅	3.5 mm
幅 (インチ)	0.1378 inch	正味重量	8.25 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続使用温度、最低	-60 °C	連続使用温度、最高	130 °C

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A1	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
接続方向	上部	被覆剥き長さ	8 mm
接続方式 2	PUSH IN	接続方式	PUSH IN
接続数	6	最大導体断面積 (定格接続)	1.5 mm ²
最小導体断面積 (定格接続)	0.14 mm ²	刃寸法	0.4 x 2.0 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.14 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小		導体接続断面積、細撚線、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm ²	接続断面、撚線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.14 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.14 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続方向、追加接続	上部	接続種別、追加接続	PUSH IN
-----------	----	-----------	---------

システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	6
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	いいえ	取り付けレール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14	設置アドバイス	DIN レール, TS 35
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	標準	IEC 60947-7-1
取り付けレール	TS 35		

技術データ

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
操作要素の色	黄色	UL 94 可燃性等級	V-0

評価データ

定格断面	1.5 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	17.5 A
最大導体電流	17.5 A	標準	IEC 60947-7-1
接点抵抗	1.83 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
電力損失 (IEC 60947-7-x)	0.56 W	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

評価データ IECEx/ATEX

マーキング EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Ex 2014/34/EU ラベル	II 2 G D
------------------	---------------	-------------------	----------

追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	開放側面	右
嵌合仕様	はい	固定形式	嵌合仕様
設置アドバイス	DIN レール, TS 35	爆発試験バージョン	はい
取り付け方式	TS 35		

分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

