

## EPAK-CI-CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EPAK モデルシリーズのアナログコンバータは、小型形状が特長です。

このモデルシリーズのアナログコンバータで利用できる幅広い機能は、

国際認可を必要としないアプリケーションに適しています。

プロパティ：

- アナログ信号の安全な絶縁、変換、モニタリング
- DIP スイッチを介したデバイス上の、直接入出力パラメータ設定
- 国際認可の該当なし
- 高度な干渉波の影響への耐久性

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 注文番号       | 7760054181                 |
| 種別         | <a href="#">EPAK-CI-CO</a> |
| GTIN (EAN) | 6944169697296              |
| 数量         | 1 items                    |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 89 mm   | 奥行き (インチ) | 3.5039 inch |
| 高さ   | 100 mm  | 高さ (インチ)  | 3.937 inch  |
| 幅    | 17.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.689 inch  |
| 正味重量 | 80 g    |           |             |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 動作温度 | -20 °C...60 °C |
|------|----------------|------|----------------|

## 失敗の確率

|                   |      |
|-------------------|------|
| IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
|-------------------|------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77 |

## 入力

|      |                      |           |         |
|------|----------------------|-----------|---------|
| センサー | 独自電源を備えたセンサ          | 数値入力      | 1       |
| 入力電流 | 0...20 mA, 4...20 mA | 電圧降下、電流入力 | ≤ 1.5 V |

## 出力

|      |                      |             |         |
|------|----------------------|-------------|---------|
| 出力数  | 1                    | 負荷インピーダンス電流 | ≤ 500 Ω |
| 出力電流 | 0...20 mA, 4...20 mA |             |         |

## 出力 (デジタル)

|            |       |           |     |
|------------|-------|-----------|-----|
| 定格スイッチング電流 | 0.1 A | デジタル出力数   | 0   |
| 最大開閉電圧、AC  | 0 V   | 最大開閉電圧、DC | 0 V |

## 出力 (アナログ)

|         |   |
|---------|---|
| アナログ出力数 | 1 |
|---------|---|

## 一般データ

|        |               |          |             |
|--------|---------------|----------|-------------|
| 精度     | 0.15% VOM FSR | 保護度合い    | IP20        |
| 電源電圧   | 20...30 V DC  | ステップ応答時間 | 100 ms      |
| 消費電力   | 最大1.2 W       | 温度係数     | ≤ 150 ppm/K |
| 公称電力消費 | 1.7 VA        | 設定       | なし          |

## 技術データ

## 絶縁協調

|            |                  |        |                                |
|------------|------------------|--------|--------------------------------|
| インパルス耐電圧   | 4 kV (1.2/50 µs) | EMC 基準 | IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4 |
| サージ電圧カテゴリー | III              | 汚染度    | 2                              |
| ガルバニック絶縁   | 入力/出力/供給間        | 絶縁電圧   | 2 kV効率                         |
| 定格電圧       | 300 V            |        |                                |



## 接続データ

|               |                     |                |                   |
|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 接続方式          | ねじ接続                | 締付けトルク、最小      | 0.4 Nm            |
| 締付けトルク、最大     | 0.6 Nm              | クランプ範囲、定格接続    | 2 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> | クランプ範囲、最大      | 2 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30              | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 14            |

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002653    | ETIM 9.0    | EC002653    |
| ETIM 10.0   | EC002653    | ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |             |             |

図面



## アクセサリ

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/7.5 MC NE WS         | バージョン                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1720620000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 7.5 mm, ピッチ (mm) (P): 7.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190362300              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 320 ST                     |                                                 |