

PAC-STOP-HE20-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYY, 0.25 mm ² |
| 注文番号 | 7789293040 |
| 種別 | PAC-STOP-HE20-V0-4M |
| GTIN (EAN) | 8430243968577 |
| 数量 | 1 items |

PAC-STOP-HE20-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 496 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|--------------|--------------------------|------------|----------------------------|
| ケーブル長 | 4 m | 最適 | デジタル信号 |
| 基本材質 | PVC | ケーブル | ケーブルLiYY |
| インターフェースコネクタ | フラットケーブルコネクタ HE10 20P | 極数、最小 | 20 極 |
| 外径 | 8.6 ± 1 mm | コネクタ PLC 側 | 2Xフラットケーブルコネクタ HE10 16P |
| 導体断面積 | 0.25 mm ² | | |

電気データ

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 合計電流、最大 | 3 A | 高電圧テスト | 1 KV/1s |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A | 定格電圧 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 抵抗 | ≤ 80 mΩ/m | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
| 容量配線 / シールド | 300 pF/m | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |