

**PAC-RX3I-RV24-V0-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
  - 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LiYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
  - インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。
- ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

**一般注文データ**

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">7789666040</a>
種別	PAC-RX3I-RV24-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986638082
数量	1 items

**PAC-RX3I-RV24-V0-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	652 g
------	-------

**温度**

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
-------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

**一般データ**

ケーブル長	4 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYY
インターフェースコネクタ	WEIDMUELLER RSV 24P MALE	極数、最小	24 極
外径	9.2 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	GEFANUC IC693ACC311 20P
導体断面積	0.25 mm <sup>2</sup>		

**電気データ**

合計電流、最大	3 A	高電圧テスト	1 KV/1s
パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	定格電圧	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
抵抗	≤ 80 mΩ/m	容量配線 / 配線	300 pF/m
容量配線 / シールド	300 pF/m		

**分類**

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		