### PAC-MIMQ-HE20-V1-6M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### 図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています:

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

#### 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm²
注文番号	<u>7789683060</u>
種別	PAC-MIMQ-HE20-V1-6M
GTIN (EAN)	4032248370887
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## PAC-MIMQ-HE20-V1-6M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

\ <del>*</del> ^		
1268 g		
10, 60°C	<b>動作沒度</b>	-1050 °C
-1000 C	到门F <i>/</i> 四/交	-1050 C
 準拠		
0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
	<b>++</b> ++#	DI (O
ケーブルLiYY	<u>奉</u> 年州員 インターフェースコネクタ	PVC 2XフラットケーブルココクタHE10 20P
8.6 ± 1 mm	 コネクタ PLC 側	FCN CONNECTOR 40P
0.25 mm <sup>2</sup>		
3 A	パフツたりの許容電流改度、是士	1 A
		≤ 80mΩ/m
300 pF/m	容量配線 / シールド	300 pF/m
5000007	FT114.7.0	F000007
		EC000237
	-	EC000237
		27-24-22-20 27-24-22-20
27-24-22-20		27-24-22-20
Z1-Z4-ZZ-ZU	ECLASS 12.0	
27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
	-1060 °C  準拠  0.1wt%を超えるSVHCに  6 m  ケーブルLiYY  8.6 ± 1 mm  0.25 mm²  3 A  ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac  300 pF/m  EC000237 EC000237 EC000237 27-24-22-20	#拠 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません  6 m ケーブルLiYY 8.6±1 mm 0.25 mm²  3 A ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac 300 pF/m  EC000237 ECLASS 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0

カタログステータス / 図面 2