

## PAC-MICR-SD15-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLIYYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">7789309050</a>                     |
| 種別         | PAC-MICR-SD15-V0-5M                            |
| GTIN (EAN) | 8430243969307                                  |
| 数量         | 1 items                                        |

## PAC-MICR-SD15-V0-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 664 g |
|------|-------|

## 温度

|      |             |      |          |
|------|-------------|------|----------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 |
|------|-------------|------|----------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                      |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|              |                      |            |                           |
|--------------|----------------------|------------|---------------------------|
| ケーブル長        | 5 m                  | 最適         | アナログ信号                    |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYCY                 |
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 15P     | 極数、最小      | 15 極                      |
| 外径           | 8.7 ± 1 mm           | コネクタ PLC 側 | SCHNEIDER TSX BLZ H01 15P |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |            |                           |

## 電気データ

|                 |           |           |                   |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 合計電流、最大         | 3 A       | 高電圧テスト    | 1 kV/1s           |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A       | 定格電圧      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 抵抗              | ≤ 80 mΩ/m | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m          |
| 容量配線 / シールド     | 300 pF/m  |           |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |