

PAC-XIOC.HE20-V1-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 0.25 mm ²
注文番号	7789863025
種別	PAC-XIOC.HE20-V1-2M5
GTIN (EAN)	4099986635913
数量	1 items

PAC-XIOC.HE20-V1-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 323 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

一般データ

ケーブル長	2.5 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYY
インターフェースコネクタ	フラットケーブルコネクタ HE10 20P	極数、最小	20 極
外径	8.6 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	Moeller XIOC
導体断面積	0.25 mm ²		

電気データ

合計電流、最大	3 A	高電圧テスト	1 KV/1s
バス当たりの許容電流強度、最大	1 A	抵抗	≤ 80 mΩ/m
容量配線 / 配線	300 pF/m	容量配線 / シールド	300 pF/m

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		