

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















AC保護のための最高のオプション。

さまざまなストリングインバーターで動作するように設計されています。ワイドミュラーでは、お客様の繰り返しの要件に基づいて、この標準構成のAC発電機端子箱を開発しました。

バージョンによって、ヒューズと過電圧保護を含めることのできる発電機端子箱もあります。これらの発電機端子箱は、世界中の主要なストリングインバーターメーカー用に特別に設計されています。

一般注文データ

| • | 太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, AC電圧バージョン, ヒューズホルダー付き, | |
|------------|--|--|
| | ケーブルグランド, 分散型インバーター | |
| 注文番号 | 8000069108 | |
| 種別 | PV 40401S2V3C0A0ES | |
| GTIN (EAN) | 4064675331391 | |
| 数量 | 1 items | |

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| A A A A A I D → → → □ / H + ∀ + | Selection Service | | | |
| MAMID承認件数 | | | | |
| | 7) | | | |
| ROHS | | | | |
| 寸法と重量 | | | | |
| | | | | |
| 深さ | 300 mm | 奥行き(インチ) | 11.811 inch | |
| 高さ | 847 mm | 高さ(インチ) | 33.3464 inch | |
| 幅 正味重量 | 636 mm 22111.48 g | 幅(インチ) | 25.0393 inch | |
| | | | | |
| | 22.22.45.22 | | | |
| 周囲温度 | -20 °C45 °C | | | |
| 環境製品コンプライアンス | | | | |
| RoHS 対応状況 | ————————————————————————————————————— | | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | | |
| AC入力 | | | | |
| ケーブルのバージョン | レギュラー | AC 入力数 | 4 | |
| | V1 17 | 710 7 (7) 300 | | |
| AC出力 | | | | |
| AC 出力ケーブル接続種別 | ねじ接続, M12 | AC 出力数 | 1 | |
| AC電気プロパティ | ' | | | |
| 接地 | VPUで直接 | | | |
| | VIOC且按 | | | |
| ハウジング | | | <u> </u> | |
| 取り付け方式 | 壁取付け | 保護度合い | IP65 | |
| | | | | |
| ·西·华 | IFC 61420 2 ad 2.0 FN | | | |
| 標準 | IEC 61439-2 ed 2.0, E 61439-2:2011 | N | | |
| 保証 | | | | |
| 時間間隔 | 5 年 | | | |
| | | | <u> </u> | |
| <u> </u> | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002928 | ETIM 7.0 | EC002928 | |
| ETIM 8.0 | EC003857 | ETIM 9.0 | EC003857 | |
| ETIM 10.0 | EC003857 | ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 | |
| ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 | ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 | |
| ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 | ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 | |
| ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 | |

作成日 02.11.2025 04:16:22 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

22-57-02-92





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



