


PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



AC保護のための最高のオプション。
さまざまなストリングインバーターで動作するように設計されています。ワイドミュラーでは、お客様の繰り返しの要件に基づいて、この標準構成のAC発電機端子箱を開発しました。
バージョンによって、ヒューズと過電圧保護を含むとのできる発電機端子箱もあります。これらの発電機端子箱は、世界中の主要なストリングインバーターメーカー用に特別に設計されています。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電、組立てエンクロージャ、結合器ボックス、AC電圧バージョン、ヒューズホルダー付き、ケーブルグランド、分散型インバーター
注文番号	8000069108
種別	PV 40401S2V3C0A0ES
GTIN (EAN)	4064675331391
数量	1 items

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き (インチ)	11.811 inch
高さ	847 mm	高さ (インチ)	33.3464 inch
幅	636 mm	幅 (インチ)	25.0393 inch
正味重量	22111.48 g		

温度

周囲温度 -20 °C...45 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1

AC入力

ケーブルのバージョン レギュラー AC 入力数 4

AC出力

AC 出力ケーブル接続種別 ねじ接続, M12 AC 出力数 1

AC電気プロパティ

接地 VPUで直接

分類

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

