

KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アンテナ、車軸カウンタ、ポイントコントローラ、およびトラック上での多様なサイズを有する、その他のコンポーネントに対応する接続箱。接続箱は、線路における過酷な環境でのエレクトロニクスの保護に特に適しています。エンクロージャーは、強力な太陽光に対して耐久性および抵抗性を備え、EMC の高い信頼性を有する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), エンクロージャ, 高さ: 550 mm, 幅: 350 mm, 深さ: 180 mm, グランドプレート: 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4301 (304), 艶消し, 銀色
注文番号	8000080481
種別	KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP
GTIN (EAN)	4064675595564
数量	1 items

KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	180 mm	奥行き (インチ)	7.0866 inch
高さ	550 mm	高さ (インチ)	21.6535 inch
幅	350 mm	幅 (インチ)	13.7795 inch
正味重量	16500 g		

温度

動作温度	-60 °C...135 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873

一般的な情報

カバー素材厚み	1.5 mm	フランジ素材厚み	3 mm
筐体素材厚	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	UL 94 可燃性等級	V-0
蓋付け	M6六角穴付きボルト SW10	標準	EN 60068 トラックから ≤1m
表面仕上	艶消し	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
シール材	シリコン	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	下部	フランジプレート	はい

垂直アセンブリ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x46	ヒューズホルダーあり (2)	はい
-----------------------------	------	----------------	----

水平アセンブリ

ヒューズホルダーあり	はい
------------	----

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	艶消し
基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)		

一般データ

色	銀色	保護度合い	IP66, IP67
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

ハウジング

基本材質	ステンレススチール 1.4301 (304)
穿孔側面 A	なし
穿孔側面 B	なし
参照製品	基数 2

KTB FS 553518 S2B1 TRACKBOX EQP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

参照	PRO MAX 120W 24V 5A
基数	20
参照	ADT 2.5 2C
基数	20
参照	MCZ OVP CL 24VDC 0.5A

分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		