

## KTB GP 35XX15 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対

応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性  
を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエン  
クロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交  
換が容易になります

## 一般注文データ

注文番号	8000114901
種別	<a href="#">KTB GP 35XX15 CD S4 PE</a>
GTIN (EAN)	4099986797420
数量	1 items

## KTB GP 35XX15 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	298 mm	高さ (インチ)	11.7323 inch
幅	117 mm	幅 (インチ)	4.6063 inch
正味重量	837.4 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	3 mm	ソルダーアイレット穴直径 (D)	7 mm
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)

## ハウジングの接地

フランジプレート接地	溶接付けM6 x 10ステンレススチールアーススタッド
------------	-----------------------------

## 一般な情報

素材の厚み	3 mm	設置アドバイス	ねじ取り付け
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)
積分固定	ねじ止め状態	保護等級 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	左, 右	フランジプレート	はい
使用範囲	輸送, 爆発危険区域, プロセス業界		

## 分類

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		