
データシート

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC (角型コネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。
HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルグランドから構成されます。ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。
SNAP IN接続では、導体接続レベルは既に開いており、取り外した被覆した導体を簡単に挿入できます。最終位置では、特許取得済のクランプ機構が自動的に閉じます。

一般注文データ

注文番号	8000134356
種別	HDC KIT HE-QT 10.111 M
GTIN (EAN)	4099987015516
数量	1 items

データシート

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	

寸法と重量

正味重量	200 g

温度

制限温度	-40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

バージョン

ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 25
上部ケーブル取り入れ口数	1	側方ケーブル取り入れ口数	0
接続方式	SNAP IN	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設置サイズ	4	シーリング	NBR
BG	4		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65
シリーズ	彼は	EMC ハウジング	いいえ

バージョン

刃寸法、スロット (ネジ接続)	SD 0.6 x 3.5	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
被覆剝き長さ、定格接続	10 mm	接続方式	SNAP IN
設置サイズ	4	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
導体断面、固定式、最大	2.5 mm²	導体断面、固定式、最小	1 mm²
配線接続断面、細径撚線、最大	2.5 mm²	配線接続断面、細径撚線、最小	1 mm²
導体断面、最大	2.5 mm²	導体断面、最小	1 mm²
表面仕上	粉体塗装	基本材質	ダイキャストアルミニウム
BG	4		

一般データ

極数	10	接続種別 PE	ねじ接続
設置サイズ	4	基本材質	ダイキャストアルミニウム
シリーズ	彼は	定格電圧 （DIN EN 61984）	500 V
定格電流 （DIN EN 61984）	16 A	BG	4

データシート

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 10.111 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SPB



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	1203600000	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	