



## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

製品が利用できなくなりました,  
参考用のデータシート

図に類似



## 一般注文データ

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | 周波数信号変換器, 入力: 周波数, 0 ~ 50/ 100/ 500 Hz, 0 ~ 1/ 5/ 10/ 16 kHz, 出力: 0-10 V |
| 注文番号       | <a href="#">8283810001</a>                                               |
| 種別         | DK F-U DK5 0-16KHZ 24V                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190371074                                                            |
| 数量         | 10 items                                                                 |
| 配送ステータス    | 中止                                                                       |
| 利用可能期限     | 2025-09-29T00:00:00+02:00                                                |
| 代替製品       | <a href="#">ACT20M-FRQ-AO-X-S</a>                                        |

## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |          |             |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ   | 64 mm   | 高さ (インチ) | 2.5197 inch |
| 幅    | 12 mm   | 幅 (インチ)  | 0.4724 inch |
| 長さ   | 76.8 mm | 長さ (インチ) | 3.0236 inch |
| 正味重量 | 22.9 g  |          |             |

## 温度

|      |                |      |              |
|------|----------------|------|--------------|
| 保管温度 | -25 °C...60 °C | 動作温度 | 0 °C...60 °C |
|------|----------------|------|--------------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e |

## 入力

|         |       |       |                                              |
|---------|-------|-------|----------------------------------------------|
| 数値入力    | 1     | 入力周波数 | 0...50/ 100/ 500 Hz;<br>0...1/ 5/ 10/ 16 kHz |
| 入力抵抗、電圧 | 10 kΩ |       |                                              |

## 出力

|     |   |         |             |
|-----|---|---------|-------------|
| 出力数 | 1 | 出力電圧、注意 | 0(2)...10 V |
|-----|---|---------|-------------|

## 一般データ

|         |                |       |              |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 精度      | 0.5% (8ビット解像度) | 保護度合い | IP20         |
| 電源電圧    | 24 V DC ± 10 % | 消費電流  | 32 mA + Iラスト |
| 取り付けレール | TS 35, TS 32   | 動作高度  | ≤ 2000 m     |

## 絶縁協調

|          |        |                 |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| ガルバニック絶縁 | 2方向絶縁体 | 絶縁電圧入力または出力/レール | 4 kV効率 |
| 絶縁電圧     | 2.5 kV |                 |        |

## 接続データ

|           |                     |             |                   |
|-----------|---------------------|-------------|-------------------|
| 接続方式      | ねじ接続                | クランプ範囲、定格接続 | 4 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | クランプ範囲、最大   | 4 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002918 | ETIM 9.0    | EC002918    |
| ETIM 10.0 | EC002918 | ECLASS 14.0 | 27-21-01-28 |

作成日 27.01.2026 07:22:47 MEZ

ECLASS 15.0

27-21-01-28

## DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別         | EW 35                      | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">0383560000</a> | エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                      |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | VQB 1.5/50 BL              | バージョン                                                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1633280000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 青色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.20, 絶縁: はい, 幅: 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190257743              |                                                                                |
| 数量         | 5 ST                       |                                                                                |
| 種別         | VQB 1.5/50 RT              | バージョン                                                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1633290000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 赤色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.20, 絶縁: はい, 幅: 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190257750              |                                                                                |
| 数量         | 5 ST                       |                                                                                |
| 種別         | VQB 1.5/50 SW              | バージョン                                                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1635120000</a> | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, 17.5 A, 極数: 50, ピッチ (mm) (P): 6.20, 絶縁: はい, 幅: 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190262761              |                                                                                |
| 数量         | 5 ST                       |                                                                                |

## アクセサリ

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 種別         | DEK 5/5 MC SDR             | バージョン                                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | 顧客の仕様に準拠                                                   |
| 数量         | 200 ST                     |                                                            |

## DK-SERIES

## 一般注文データ

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別         | AP DK5 PA BE               | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8268870000</a> | エンドプレート, DKシリーズ ページュ, エンドプレート, 幅: 1.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190403676              |                                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                          |