

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 15 V UC...30 V UC, 定格スイッチング電圧: AC12...275 V, 持続電流: 4 A, プラグイン接続
注文番号	8576360000
種別	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
数量	15 items

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	29.2 mm	高さ (インチ)	1.1496 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.5118 inch
正味重量	16.19 g		

温度

保管温度	-40 °C...50 °C	周囲温度	-40 °C...50 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	15 V UC...30 V UC	公称制御電流	DC10 mA 20 %
公称出力	240 mW	ステータス表示	該当なし

負荷側

定格スイッチング電圧	12...275 V AC	持続電流	4 A
定格スイッチング電流	4 A	スイッチオン遅延	≤ 12 ms
スイッチオフ遅延	20 ms	最大負荷での電圧降下	1.1 V
漏電流	<1 mA	短絡耐性仕様	いいえ
接点の種類	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

一般データ

色	ライトブルー
---	--------

絶縁協調

定格電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	III
制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリー> 8 mm ブパス		インパルス耐電圧	4 kV (1.2/50 μs)

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

作成日 11.03.2026 09:44:09 MEZ

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

27-37-16-04