

## PAC-UNIV-HE40-S50-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

従来の二地点間回線のケーブル配線と比較して、新型PLC (FAD) 前面アダプターとパッシブ (Rsf PLC) およびアクティブ (Rsf PLC) インターフェースを組み合わせること  
で、フィールド配線の改善と効率化を実現しています。  
PLC (FAD) 前面アダプターは、PLC に接続され、インター  
フェースまたは MICROSERIES リレーに接続された標準  
ケーブルに接続されます。

## 一般注文データ

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">7789802010</a>                    |
| 種別         | PAC-UNIV-HE40-S50-1M                          |
| GTIN (EAN) | 4032248126064                                 |
| 数量         | 1 items                                       |

## PAC-UNIV-HE40-S50-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 250 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|              |                      |            |           |
|--------------|----------------------|------------|-----------|
| ケーブル長        | 1 m                  | 最適         | デジタル信号    |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYCY |
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 50P     | 極数、最小      | 50 極      |
| 外径           | 13.4 ± 1 mm          | コネクタ PLC 側 | HE10 40P  |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |            |           |

## 電気データ

|                 |           |        |                     |
|-----------------|-----------|--------|---------------------|
| 合計電流、最大         | 3 A       | 高電圧テスト | 1 kV/1s             |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A       | 定格電圧   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 抵抗              | ≤ 80 mΩ/m |        |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |