


MAS RPSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

残りの在庫のみ使用可能, 新しい開発に本品を使用しないでください



一般注文データ

バージョン	微小系列, 電源アイソレータ
注文番号	8721170000
種別	MAS RPSH
GTIN (EAN)	4032248394425
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-10-29T00:00:00+01:00
代替製品	ACT20P-CI-CO-S

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E175400

証明書番号 (cULus) E337701

寸法と重量

深さ	88 mm	奥行き (インチ)	3.4646 inch
高さ	97.8 mm	高さ (インチ)	3.8504 inch
幅	6.1 mm	幅 (インチ)	0.2402 inch
長さ	88 mm	長さ (インチ)	3.4646 inch
正味重量	41.36 g		

温度

保管温度	-25 °C...85 °C	動作温度	0 °C...55 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 95% (結露なし)		

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL	該当なし	MTTF	450 a
-------------------	------	------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

入力

センサー	2線式	数値入力	1
種別	電流入力	センサー供給	16.5 V/定数3 ~ 22 mA
入力信号	電流供給源	入力電流	4...20 mA

出力

出力数	1	負荷インピーダンス電圧	≥ 10kΩ
負荷インピーダンス電流	≤ 500 Ω	オフセット電圧	< 30 mV
オフセット電流	<30 μA	出力電圧、注意	0...10 V
出力電流	0...20 mA, 4...20 mA	出力信号制限	22...25 mA または 11...12.5 V

一般データ

標準	EN 50178	精度	IOUT: <0.1% / UOUT: <0.2%
保護度合い	IP20	電源電圧	24 V DC ± 15 %
ステップ応答時間	2 ms	取り付けレール	TS 35
消費電力	ca. 1W	温度係数	≤ 50 ppm/K
公称電力消費	1.5 VA	設定	DIPスイッチ

MAS RPSH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

絶縁協調

標準	EN 50178	EMC 基準	DIN EN 61326 Class B
サージ電圧カテゴリ	II	汚染度	2
ガルバニック絶縁	3方向絶縁体	絶縁電圧	2.5 kV効率
定格電圧	600 V		

接続データ

接続方式	ねじ接続	被覆剥き長さ、定格接続	5 mm
クランプ範囲、定格接続	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
クランプ範囲、最大	2.5 mm ²	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
導体接続断面 AWG、最大	AWG 24	導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²
導体断面、固定式、最大	2 mm ²	導体断面、固定式、最小 (AWG)	AWG 26
導体断面、固定式、最大 (AWG)	AWG 24	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	2 mm ²	導体断面、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 26
導体断面、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 24	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	


配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2 mm²
付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大

分類

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

図面

電気記号



アクセサリ

渡り配線




隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 4N/4 RT	バージョン
注文番号	1794010000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/3 RT	バージョン
注文番号	1793980000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/10 BL	バージョン
注文番号	1794050000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/2 RT	バージョン
注文番号	1793950000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/41 RT	バージョン
注文番号	1794070000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234141	
数量	10 ST	
種別	ZQV 4N/41 BL	バージョン
注文番号	1794080000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234158	
数量	10 ST	
種別	ZQV 4N/10 RT	バージョン
注文番号	1794040000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234004	
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/4 BL	バージョン
注文番号	1794020000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233816	
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/2 BL	バージョン
注文番号	1793960000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233755	
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/3 BL	バージョン
注文番号	1793990000	Wモデルシリーズ, 短絡接続, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233786	
数量	60 ST	

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	WS 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1828450000	WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
GTIN (EAN)	4032248350513	レン・ブラッドリー, 白色
数量	600 ST	