



RCLKITZ 24VDC 1CO LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCL, リレーモジュール, 接点数: 1, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 12 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	8798620000
種別	RCLKITZ 24VDC 1CO LED
GTIN (EAN)	4032248494248
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-09-30T00:00:00+02:00
代替製品	CRIKIT P 24VDC 1CO L/D

RCLKITZ 24VDC 1CO LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	69 mm	奥行き (インチ)	2.7165 inch
高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.6299 inch
正味重量	55.18 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	d4546fc1-6731-43f6-9c40-ce6f3265588a

制御側

定格制御電圧	24 V DC	定格電流 DC	16.7 mA
公称出力	500 mW	コイル抵抗	1440 Ω ± 10 %
ステータス表示	緑色LED	保護回路	一体型フリーホイールダイオード

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	16 A
突入電流	30 A / 4 s	AC スwitching容量 (抵抗)、最大	4000 VA
DC スwitching容量 (抵抗)、最大	384 W @ 24 V	スイッチオン遅延	≤ 7 ms
スイッチオフ遅延	≤ 4 ms	接点の種別	1 CO contact (AgNi)
機械的耐用期間	DCコイル30 x 10 6閉閉サイクル	最小スイッチング電源	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

一般データ

取り付けレール	TS 35	テストボタンが使用可能	いいえ
メカニカルスイッチの位置表示	いいえ	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

絶縁協調

定格電圧	250 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	III	絶縁材グループ	C
沿面距離とクリアランス距離入力 - 出力 ≥ 10 mm		耐電圧、入出力	5 kVeff / 1分
保護度合い	IP20		

作成日 11.04.2026 03:23:59 MEZ

カタログステータス / 図面

RCLKITZ 24VDC 1CO LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認/標準の詳細

関連リレー	RCL314024	関連ベース	SRC 2CO Z
証明書番号 (CSA) リレー	249409-2426937	証明書番号 (cURus) リレー	E522350
証明書番号 (cURus) ベース	E223759		

接続データ

導体接続方法	耐張クランプ接続	クランプ範囲、定格接続	1.5 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
刃寸法	0.4 x 2.5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

RCLKITZ 24VDC 1CO LED


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

配線図

DC-Version




グラフ



DC 負荷制限曲線 抵抗負荷

グラフ



DC 動作電圧範囲