

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10 極フラットケーブルコネクタまたは 15 極サブ D コネクタを使用してMICROSERIE リレーに特定のアダプタを接続します。

一般注文データ

バージョン	アダプター, MICROインタフェース, IEC 60603/ DIN41612準拠のプラグインコネクタ, ねじ接続
注文番号	8800220000
種別	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	61 mm	奥行き (インチ)	2.4016 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	27.46 g		

温度

保管温度 -20...85 °C 動作温度 0...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

接続データ

電源電圧 最大30 V AC/DC

評価データ

動作電圧	30 V UC	チャンネルごとの最大電流	0.5 A
合計動作電流	2 A		

供給接続

接続方式 ねじ接続

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		