

IE-FM6Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、マルチモード、SC デュプレックス - ST、橙色, コア直径 62.5 m

一般注文データ

バージョン	組立済パッチケーブル、クロスオーバー、SCデュプレックスIP 20, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 2 m
注文番号	8813400000
種別	IE-FM6Z2VO0002MST0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513253
数量	1 items

IE-FM6Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	2 m	長さ (インチ)	78.7402 inch
正味重量	54.4 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75 °C
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-2, IEC 61754-4

標準

コネクタ規格 IEC 61754-2, IEC 61754-4

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	あり (PVCケーブル)	最小曲げ半径、繰返し	60 mm
最小曲げ半径 (1回のみ)	30 mm	延焼耐性	No

ケーブル構造

シース直径	3*6 mm	シースカラー	橙色
標準形状	I-V (ZN) Y	シース素材	PVC
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 µm
コアの直径	62.5 µm		

プラグ

プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし	左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--	------	---

プラグ、右

プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	--

IE-FM6Z2VO0002MST0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左

左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
------	---

光ファイバ

ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで ≤ 3.2 dB/km, 1300 nmで ≤ 0.9 dB/km
帯域幅	850 nmで ≥ 250 MHz*km, 1300 nmで ≥ 600 MHz*km		

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

図面

詳細図面

