

## SRC-I 2CO P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



## RIDERSERIES RCI リレーソケット

- 1 か 2 CO 接点
- ネジおよびPUSH IN接続
- 標準、および低い高さ

## 一般注文データ

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| バージョン      | RIDERSERIES RCI, リレーソケット, 接点数: 2, CO 接点, 持続電流: 8 A, PUSH IN |
| 注文番号       | <a href="#">8869500000</a>                                  |
| 種別         | SRC-I 2CO P                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248614455                                               |
| 数量         | 10 items                                                    |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                       |
| 最終注文日      | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                   |
| 代替製品       | <a href="#">CSI P 2CO</a>                                   |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 48.3 mm | 奥行き (インチ) | 1.9016 inch |
| 高さ   | 98 mm   | 高さ (インチ)  | 3.8583 inch |
| 幅    | 15.8 mm | 幅 (インチ)   | 0.622 inch  |
| 正味重量 | 39.8 g  |           |             |

## 温度

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 保管温度 | -40 °C...70 °C | 周囲温度 | -40 °C...70 °C    |
| 動作温度 |                | 湿度   | 相対湿度40°C/93%、結露なし |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 公称データUL

|               |         |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|---------------|---------|

## 負荷側

|            |         |       |                                                                                                                |
|------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格スイッチング電圧 | AC250 V | 持続電流  | 8 A @ 2CO; 12 A @ 1CO without bridged output wire connections; 16 A @ 1CO with bridged output wire connections |
| 最大開閉電圧、AC  | 250 V   | 接点の種別 | 2 CO contact                                                                                                   |

## 一般データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 取り付けレール     | TS 35 | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 絶縁協調

|                         |         |               |                 |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------|
| 定格電圧                    | 250 V   | 汚染度           | 2               |
| サージ電圧カテゴリー              | III     | 絶縁材グループ       | IIIa            |
| 制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリーンパス | ≥ 10 mm | 制御側 - 負荷側の耐電圧 | 5 kVeff / 1分    |
| 入力と出力での絶縁の種別            | 断熱強化    | 隣接接点の耐電圧      | 2.5 kVeff / 1分  |
| 隣接接点での分離タイプ             | 機能的断熱   | 開接点の耐電圧       | 1 kVeff / 1 min |
| 保護度合い                   | IP20    |               |                 |

## 技術データ

## 承認/標準の詳細

|             |                |               |         |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| 証明書番号 (CSA) | 249409-2295474 | 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|-------------|----------------|---------------|---------|

## 接続データ


|                                           |                      |                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 導体接続方法                                    | PUSH IN              | 被覆剥き長さ、定格接続                               | 12 mm                |
| クランプ範囲、定格接続                               | 1.5 mm <sup>2</sup>  | クランプ範囲、最小                                 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 導体断面、固定式、最小                               | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、固定式、最大                               | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、細径撚線、最小                            | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、細径撚線、最大                            | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 0.75 mm <sup>2</sup> | 導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小          | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大          | 1 mm <sup>2</sup>    | 刃寸法                                       | 0.6 x 3.5 mm         |
| ピッチ (mm) (P)                              | 5.00 mm              |                                           |                      |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |

図面


グラフ



\* For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.


定格降下曲線

寸法図




その他

Correct handling PUSH IN connection




その他

Wrong handling PUSH IN connection




その他

Recommended screwdriver



その他


Snap on socket



図面

その他

Unlatching socket



## アクセサリ

## プッシュイン接続搭載ソケット対応渡り配線

## RIDERSERIES RCI のソケット対応渡り配線



## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | SRC-I QV P                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">8870840000</a> | RIDERSERIES RCI, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248631681              |                       |
| 数量         | 10 ST                      |                       |

## 保持クリップ

 RIDERSERIES RCI リレー対応保持クリップ  
 • 金属およびプラスチック製保持クリップ


## 一般注文データ

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別         | SRC-I CLIP HP              | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">8869510000</a> | RIDERSERIES RCI, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248614462              |                         |
| 数量         | 10 ST                      |                         |

## 個別コンポーネント



## 強制誘導接点搭載リレーモジュール

強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合 (例えば、過負荷による動作接点溶解の場合) にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ (または安全コントローラ) は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

## SRC-I 2CO P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別         | SRC-I CLIP HM RCI          | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">1132090000</a> | RIDERSERIES RCI, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248912209              |                         |
| 数量         | 20 ST                      |                         |

## RCI

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | SRC-I MARK                 | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">8869530000</a> | RIDERSERIES RCI, ラベル |
| GTIN (EAN) | 4032248614479              |                      |
| 数量         | 10 ST                      |                      |

## 保護モジュール



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスタ、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

## 一般注文データ

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 1 6/230V             | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...        |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | 230 V DC, プラグイン接続                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                                   |
| 種別         | RIM-I 1 R 110/230V         | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">8870830000</a> | RIDERSERIES, ロード, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248631674              |                                                   |
| 数量         | 10 ST                      |                                                   |

## SRC-I 2CO P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LED / フリーホイールダイオード



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションの緑色または赤色 LED 搭載
- フリーフローダイオード搭載
- DC 電源電圧対応

## 一般注文データ

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 2 6/24VDC            | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869590000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614530              | 御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続                |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 種別         | RIM-I 2 6/24VDC GN         | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869600000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614547              | 御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続                |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 種別         | RIM-I 2 24/60VDC           | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869670000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614608              | 御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続               |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 種別         | RIM-I 2 24/60VDC GN        | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869680000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614615              | 御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続               |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 種別         | RIM-I 2 110/230VDC         | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869690000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614622              | 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続             |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 種別         | RIM-I 2 110/230VDC GN      | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">8869700000</a> | RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4032248614639              | 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続             |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |

## LED



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションの緑色または赤色 LED 搭載
- UC 電源電圧対応

## SRC-I 2CO P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 6/24VUC            | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869630000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン    |
| GTIN (EAN) | 4032248614578              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |
| 種別         | RIM-I 3 6/24VUC GN         | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869640000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン    |
| GTIN (EAN) | 4032248614585              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |
| 種別         | RIM-I 3 24/60VUC           | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869610000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン   |
| GTIN (EAN) | 4032248614554              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |
| 種別         | RIM-I 3 24/60VUC GN        | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869620000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン   |
| GTIN (EAN) | 4032248614561              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |
| 種別         | RIM-I 3 110/230VUC         | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869650000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン |
| GTIN (EAN) | 4032248614592              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |
| 種別         | RIM-I 3 110/230VUC GN      | バージョン                                                 |
| 注文番号       | <a href="#">8869660000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン |
| GTIN (EAN) | 4032248614721              | 接続                                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                                       |

## 保護モジュール



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスタ、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

## 一般注文データ

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 6/60VAC RC         | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">8869770000</a> | RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 6...60 V UC, プラグイン接続    |
| GTIN (EAN) | 4032248606320              |                                                      |
| 数量         | 10 ST                      |                                                      |
| 種別         | RIM-I 3 110/230VAC RC      | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">8869790000</a> | RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248606337              |                                                      |
| 数量         | 10 ST                      |                                                      |
| 種別         | RIM-I 3 230VAC RC          | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">1172210000</a> | RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 230 V UC, プラグイン接続       |
| GTIN (EAN) | 4032248964420              |                                                      |
| 数量         | 10 ST                      |                                                      |

## SRC-I 2CO P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 保護バリスタ



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 保護バリスタ付属
- UC 電源電圧対応

## 一般注文データ

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 4 24VUC VAR          | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">8869710000</a> | RIDERSERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 24 V UC, プラグイン接続  |
| GTIN (EAN) | 4032248606344              |                                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |
| 種別         | RIM-I 4 110VUC VAR         | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">8869730000</a> | RIDERSERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 110 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248606351              | 続                                              |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |
| 種別         | RIM-I 4 230VUC VAR         | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">8869750000</a> | RIDERSERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248606368              | 続                                              |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |

## スクリュードライバ (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2749810000</a> | スクリュードライバ, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2749340000</a> | スクリュードライバ, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                                           |