

**RIM-I 1 6/230V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスト、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

**一般注文データ**

バージョン	RIDERSERIES, 一体型フリーホイールダイオード、定格制御電圧: 6...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">8869580000</a>
種別	RIM-I 1 6/230V
GTIN (EAN)	4032248614523
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">CXX D 21N</a>

## RIM-I 1 6/230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

## 寸法と重量

深さ	32.1 mm
高さ	10.5 mm
幅	11.4 mm
正味重量	1.58 g

奥行き (インチ)	1.2638 inch
高さ (インチ)	0.4134 inch
幅 (インチ)	0.4488 inch

## 温度

保管温度 -40 °C...70 °C

周囲温度

-40 °C...70 °C

動作温度

湿度

相対湿度40°C/93%、結露なし

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

## 公称データ UL

証明書番号 (cURus) E223759

## 制御側

定格制御電圧 6...230 V DC

ステータス表示

該当なし

保護回路 一体型フリーホイールダイオード

## 一般データ

色 透明

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus) E223759

## 接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

## 分類

ETIM 8.0 EC002586

ETIM 9.0

EC002586

ETIM 10.0 EC002586

ECLASS 14.0



27-37-16-92

ECLASS 15.0 27-37-16-92

**RIM-I 1 6/230V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****配線図****寸法図**

**RIM-I 1 6/230V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****その他**

Order No.	Type	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31