

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 注文番号       | 7789842015                            |
| 種別         | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635142                         |
| 数量         | 1 items                               |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 363 g |
|------|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 公称データ UL

|         |         |
|---------|---------|
| 合計電流、最大 | 0.125 A |
|---------|---------|

## 一般データ

|            |                            |       |                      |
|------------|----------------------------|-------|----------------------|
| ケーブル長      | 1.5 m                      | 最適    | デジタル信号               |
| 基本材質       | PVC                        | ケーブル  | ケーブルLiYY             |
| 極数、最小      | 36 極                       | 外径    | 11.2 ± 1 mm          |
| コネクタ PLC 側 | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | 導体断面積 | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## 電気データ

|         |           |        |                    |
|---------|-----------|--------|--------------------|
| 合計電流、最大 | 0.125 A   | 高電圧テスト | 1 kV/1s            |
| 抵抗      | ≤ 80 mΩ/m | 動作電圧   | ≤ 250 V ≤ 250 V AC |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |