

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、マルチモード、SC デュプレックス – SC デュプレックス、橙色, コア直径 50 m

一般注文データ

·	組立済パッチケーブル、クロスオーバー, SCデュ プレックスIP 20, SCデュプレックスIP 20, 50 μm, PVC, 60 m
注文番号	<u>8876350600</u>
種別	IE-FM5Z2VO0060MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4099986882782
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	60 m	長さ(インチ)	2362.2047 inch
正味重量	1020 g	KE (12))	2302.2047 IIICII
温度			
保管温度	-25 °C75 °C	動作温度	-5 °C75 °C
取り付け温度	-5 °C50 °C	为 川下/皿/文	0 070 0
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c		-
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
標準			
コネクタ規格	IEC 61754-4		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径(1回のみ)	30 mm
ケーブル構造			
\. = ±/7	0*0	\. = 4 =	17¢ A.
シース直径 標準形状	3*6 mm I-V (ZN) Y	<u>シースカラー</u> シース素材	橙色 PVC
<u>保学ル仏</u> ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 μm
	50 μm		240.00 μπ
プラグ			
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ、右			
	CC D IDOO + 7 = 1		
プラグ右	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
プラグ、左			
+	00 D 1000 - TI		
	SC-Dupley 1000 7 7 mil		
左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		

作成日 12.11.2025 08:22:37 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM2	減衰	850 nmで≤ 2.7dB/km, 1300 nmで≤ 0.7dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 600 MHz*km, 1300 nmで≥ 1200 MHz*km		
分類			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS VO	バージョン
注文番号	<u>1689470001</u>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS VO	パージョン
1277	VI 3F 0/21 WICINE W3 VO	N-232
注文番号	1730560001	パーション SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
	,	