IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、FO パッチケーブル、マルチモード、ST-ST、橙色, コア直径 62.5 m

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST, ST IP 20, 62.5 μm, PVC, 5 m
注文番号	<u>8876380050</u>
種別	IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248609765
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

Weidmüller **₹**

IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	90 g	<u> </u>	190.6904 IIICII
温度			
保管温度 取り付け温度	-25 °C75 °C -5 °C50 °C	動作温度	-5 °C75 °C
	-5 C50 C		
環境製品コンプライアンス	_		
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c		
である。 REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61754-2		
標準			
コネクタ規格	IEC 61754-2		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
最小曲げ半径、繰返し	60 mm	最小曲げ半径(1回のみ)	30 mm
ケーブル構造			,
			late &
シース直径 標準形状	3*6 mm	シースカラー	橙色 PVC
<u> </u>	I-V (ZN) Y ZIPCORD	<u>シース素材</u> 一次被覆	245.00 μm
<u>ケーノル癿員</u> コアの直径	62.5 µm		245.00 μπ
プラグ			
プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし	左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし
プラグ、右			
プラグ右	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし		
プラグ、左			
左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線,		
<u> т,))</u>	S1, IP20, オス空接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし		

作成日 13.11.2025 07:27:45 MEZ

カタログステータス / 図面 2



IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで≤ 3.2dB/km, 1300 nmで≤ 0.9 dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 250 MHz*km, 1300 nmで≥ 600 MHz*km		
分類			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

カタログステータス / 図面 3



IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面

