


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ









電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および/または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1
注文番号	<u>7910360000</u>
種別	WTR4 SL/EN
GTIN (EAN)	4008190576653
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	<i></i>	* 1 11/
		UK
	C 66.	

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E60693

寸法と重量

深さ	51 mm	奥行き (インチ)	2.0079 inch
高さ	61.5 mm	高さ(インチ)	2.4213 inch
幅	6.1 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.2402 inch
正味重量	15.06 a		

温度

保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

配線の最大断面(CSA)	10 AWG	証明書番号(CSA)	200039-1057876
電圧規模D(CSA)	300 V	電流の規模D(CSA)	10 A
配線の最小断面(CSA)	22 AWG		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大(UR)	10 AWG	電流の規模C(UR)	22 A
電圧規模C(UR)	300 V	導体サイズ工場配線最小(UR)	22 AWG
証明書番号(UR)	E60693	導体サイズフィールド配線最小(UR)	22 AWG
導体サイズフィールド配線最大(UR)	10 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
接続方向	横向きに	締付けトルク、最大.	1 Nm
締付けトルク、最小.	0.5 Nm	被覆剥き長さ	13 mm
接続方式 2		接続方式	 ねじ接続
接続数	2	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.22 mm ²	クランプネジ	M 3
	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
配線接続断面、ワイヤエンドフェルーバ	v 0.22 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	4 mm²
付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小		付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	v 0.22 mm²	配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²
付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小			
配線接続断面、細径撚線、最小	0.22 mm ²	接続断面、撚線、最大	6 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.22 mm ²	DMS電動ドライバーによるトルクレベ川	/2
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.22 mm ²
接続断面、細径撚線、最小	0.22 mm ²		

作成日 05.11.2025 06:08:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続種別、追加接続	ねじ接続		
システム仕様			
バージョン	ねじ接続, スペーサー, ばね 式ケーブルクランプ付き, プラグイン交差接続用, コ ネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 32, TS 35	N関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ
全般			
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
標準	IEC 60947-7-1	取り付けレール	TS 32, TS 35
「「「「」」」 材料データ	120 00077 7-1	אר א מנו לא	10 02, 10 00
基本材質	Wemid	<u>色</u>	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		
評価データ			
字枚账而	A	字 枚爾匠	620.1/
定格断面 定格 DC 電圧	4 mm ² 630 V	定格電圧 公称電流	630 V 32 A
	32 A	-	IEC 60947-7-1
最大導体電流 IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ	<u>標準</u> 定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-x	1.02 W	た俗12ハルス帆電圧 汚染度	2
	1.02 VV	/7未及	
追加の技術データ			
開放側面	 右	類似端子数	1
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	篏合仕様
分類			
		=======================================	
ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	WAP 2.5-10	. 4 .
1271	VVAP 2.5-10	バージョン
注文番号	1050000000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190103149	V-0, Wemid, 篏合仕様: いいえ
数量	50 ST	
種別	WAP 2.5-10 SW	バージョン
注文番号	1050010000	端子用エンドプレート, 黒色, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid,
GTIN (EAN)	4008190406806	篏合仕様: いいえ
数量	50 ST	
種別	WAP 16+35 WTW 2.5-10	バージョン
注文番号	1050100000	端子エンドプレートおよび隔壁, ダークベージュ, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5
GTIN (EAN)	4008190079901	mm, V-0, Wemid
数量	20 ST	
種別	WAP 2.5-10 4-6	バージョン
注文番号	1272380000	端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118114881	V-0, Wemid, 篏合仕様: はい
数量	50 ST	
` '		mm, V-0, Wemid

エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

ー般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	1061200000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 ST	

作成日 05.11.2025 06:08:47 MEZ




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フック形状ケーブルラグ



絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ 安定的に確保することができます。 また、設置の際にも有利です。

一般注文データ

種別	HBT 1,5 - 3,0 RT	バージョン
注文番号	1312440000	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,1.5 mm² - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm²,赤色
数量	100 ST	
種別	HBT 2,5 - 3,0 BL	バージョン
種別 注文番号	HBT 2,5 - 3,0 BL 1312450000	バージョン ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm²,2.5 mm² - 3
		· · · · ·

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。 このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剝きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609820000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203436	白色
数量	1000 ST	
種別	WS 12/6 MC NE WS	バージョン
種別 注文番号	WS 12/6 MC NE WS 1609900000	パージョン WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, ア
	· ·	

作成日 05.11.2025 06:08:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
種別 注文番号	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	バージョン アクセサリ, マーカーホルダー
	,	

DEK 5/6



WS/DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- ・ 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MM WS	バージョン
注文番号	2007120000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 ST	

作成日 05.11.2025 06:08:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WS 12/6



WS/DFK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所:表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	WS 12/6 MM WS	バージョン	
注文番号	2007200000	WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色	
GTIN (EAN)	4050118391886		
数量	600 ST		

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ZQV 4N/10	バージョン	
注文番号	<u>1528090000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ	
GTIN (EAN)	4050118332896	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm	
数量	20 ST		
種別	ZQV 4N/10 BL	バージョン	
注文番号	<u>1528230000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 10, ピッチ	
GTIN (EAN)	4050118333138	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm	
数量	20 ST		
種別	ZQV 4N/10 RD	バージョン	
注文番号	2460740000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 10, ピッチ	
GTIN (EAN)	4050118476163	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 58.7 mm	
数量	20 ST		
種別	ZQV 4N/2	バージョン	
注文番号	<u>1527930000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ	
GTIN (EAN)	4050118332766	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm	
数量	60 ST		

作成日 05.11.2025 06:08:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

括则	70V 4N /2 PI	1, - 2, - 2,
種別 注文番号	ZQV 4N/2 BL	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
注义奋亏 GTIN (EAN)	<u>1528040000</u> 4050118332773	渡り配縁コネクタ (晒子), 接続されている, 育巴, 32 A, 樫数: 2, ヒッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 ST	(IIIII) (F). 0. IO, 船線、はい, 帽. 9.9 IIIII
種別	ZQV 4N/2 RD	バージョン
性別 注文番号		ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 2, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	<u>2460450000</u> 4050118476149	渡り配練コインタ (蛹丁), 接続されている, 赤色, 32 A, 極致: 2, こッテ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 9.9 mm
数量	60 ST	(HIIII) (F). O. IO, 州世初. はい, 神田. 3.3 HIIII
<u> </u>	ZQV 4N/3	バージョン
注文番号	1527940000	パーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	4050118332865	版り記録コインタ (頭子,)安部されている, 位色, 32 A, 怪妖. 3, こりり (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	60 ST	(11111) (1). U. 1U, 同こ初. 18-V-, YH. 1U 111111
<u> </u>	ZQV 4N/3 BL	バージョン
注文番号	1528080000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333008	版 5 記 スコイン 2 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数量	60 ST	(11111) (1). U. 1 V, MEMS. 165 V -, YEE. 1 U 111111
<u> </u>	ZQV 4N/3 RD	バージョン
性別 注文番号	2460810000	ハーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476231	版 うに
数量	60 ST	
<u> </u>	ZQV 4N/30	バージョン
注文番号	2561580000	パーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
在文田与 GTIN (EAN)	4050118570113	波り配成コインタ (頭子,)安部されている, 色色, 32 A, 怪奴, 30, こりり (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 ST	(······) (·)·
<u> </u>	ZQV 4N/30 BL	バージョン
注文番号	2561610000	パーション 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569971	版 分配版 コインク (端) f, ig M と 4 に と 1/3 , 自 E, 3 Z A, ig Sg. 30 , こ ソ ケ (mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 ST	Y / Y / Amademia (Amademia) (
<u> </u>	ZQV 4N/30 RD	バージョン
注文番号	2561600000	バーフョン 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 30, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118569964	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 181.7 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 4N/32	バージョン
注文番号	2561670000	, 、 , っ , っ , っ 。 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 32, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118570175	(mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 193.9 mm
数量	5 ST	
種別	ZQV 4N/4	バージョン
注文番号	<u>1527970000</u>	. : : 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332889	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/4 BL	バージョン
注文番号	<u>1528120000</u>	. : : 渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332872	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/4 RD	パージョン
注文番号	2460800000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476224	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 22.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 4N/5	パージョン
注文番号	<u>1527980000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332759	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量	60 ST	
	-	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 4N/5 BL	バージョン
注文番号 GTIN (EAN)	<u>1528140000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN) 粉景	4050118333015 60 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
数量 		10 20 21
種別	ZQV 4N/5 RD	バージョン 連り配付っ さんり (地マ) 校体されている 主色 22 A 極数に ピッチ
注文番号	<u>2460790000</u> 4050118476217	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	60 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 28.2 mm
	-	10 20 21
種別	ZQV 4N/50	バージョン
注文番号	<u>1528130000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
` '	4050118332902	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量 	5 ST	10 29 21
種別	ZQV 4N/50 BL	バージョン マルス きない カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注文番号	<u>1528240000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333121	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 ST	.,, ,,,
種別	ZQV 4N/50 RD	バージョン マルス はん は マルス・オケ ここ トマギ ここ トゥ
注文番号	<u>2460730000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 50, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476156	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 303.7 mm
数量	5 ST	.0 59 5.
種別	ZQV 4N/6	パージョン
注文番号	<u>1527990000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
` '	4050118332919	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量	20 ST	.,, ,,,
種別	ZQV 4N/6 BL	パージョン
注文番号	<u>1528170000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
` '	4050118332926	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
数量 	20 ST	10 29 21
種別	ZQV 4N/6 RD	バージョン
注文番号	<u>2460780000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	4050118476200 20 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 34.3 mm
		10 20 21
種別	ZQV 4N/7	バージョン
注文番号	<u>1528020000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN) 数量	4050118332780 20 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
		バージョン
種別 注文番号	ZQV 4N/7 BL 1528180000	
		渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 7, ピッチ (mm) /P): 6.10. 絶録: /t L): 幅: 40.4 mm
GTIN (EAN) 粉景	4050118333114 20 ST	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量 		16 55-57
種別	ZQV 4N/7 RD	バージョン 油り配伯コナカカ (地で) 控信されている 主色 22 A 極数 7 ピッチ
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2460770000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN) 粉旱	4050118476194	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm
数量 	20 ST	10 20 21
種別	ZQV 4N/8	バージョン 連り配付っ さんり (地で) 校体されている 整色 22 A 極難 2 ピッチ
注文番号	<u>1528030000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN) 粉旱	4050118332841	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 ST	
4年日1	70V 4N (0 F)	$u^{\mu} = \lambda^{\mu} = \lambda$
種別	ZQV 4N/8 BL	バージョン
注文番号	1528190000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 8, ピッチ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZQV 4N/8 RD	パージョン
注文番号	2460760000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476187	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 46.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/9	バージョン
注文番号	<u>1528070000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118332797	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/9 BL	バージョン
注文番号	<u>1528220000</u>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118333107	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 4N/9 RD	バージョン
注文番号	2460750000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 赤色, 32 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118476170	(mm) (P): 6.10, 絶縁: はい, 幅: 52.6 mm
数量	20 ST	