

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、
特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査
を受けたツール - を使用する必要があります。
ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した
すべてのペンチのラインアップを提供しています。
DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ
に対して実施されます。
ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、
把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない
ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

バージョン	Diagonal-cutting pliers
注文番号	9046340000
種別	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
数量	1 items

SE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	160 mm
長さ	160 mm
正味重量	214 g

幅 (インチ)	6.2992 inch
長さ (インチ)	6.2992 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

技術データ

項目説明	VDE絶縁斜めカッティング ベンチ、長さ 145 mm	バージョン	片手機械式
------	--------------------------------	-------	-------

ベンチ

導体直径、最大. (H)	2.5 mm		
導体直径、最大. (P)	2 mm		
保護絶縁、1000 V	はい		
全長	160 mm	導体直径、最大. (MH)	3.5 mm
		カッター硬度	64 HRC
		形状 (ニッパー)	耐久性細線用電工ベンチ

分類

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01