# **TS35X7.5 ST POK 1636**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図に類似





## 図に類似

Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

## 幅広いラインアップの主要な特長:

- 17 種のサイズで利用可能
- ふたつの標準仕上げ (色): 灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級

• ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

バージョン	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 342 mm, スロット なし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 化
注文番号	<u>8000003910</u>
種別	TS35X7.5 ST POK 1636
GTIN (EAN)	4050118652703
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

# **TS35X7.5 ST POK 1636**



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
	7.5 mm	奥行き(インチ)	0.2953 inch	
<u> </u>	35 mm	高さ(インチ)	1.378 inch	
<u>同と</u> 幅	342 mm	幅(インチ)	13.4645 inch	
正味重量	5.75 g	тщ (12)		
温度				
動作温度				
環境製品コンプライアン	ノス			
	Netto company			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
REACH SVHC	U. IWt%を超えるSVHUは含む	<b>されていません</b>		
一般な情報				
<b>≠₩</b> ◎原3.		1 m 1/4	DIN 5N 00745	
素材の厚み 表面仕上	1 mm ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化	標準 基本材質	DIN EN 60715 スチール	
	ねじ止め状態		6.3 x 20 mm	
分類				
ETIMA O O	50004005	ETIMA 7.0	50004005	
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	

27-40-06-02

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

# **TS35X7.5 ST POK 1636**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサ

## 取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の 完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エ ンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容 易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ド キュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付ける ように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロー ジャーカバーに直接取り付けることができます。この用 途のために特別開発されたラベル固定セットです。この 固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに 漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。 総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、 雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な 取り付けを可能にするために開発されました。この固定 セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を 最小限に抑えることができます。

3

# ·般注文データ

種別 FKSC M6X8 D9/SW3		バージ
注文番号	0642600000	Klippo

GTIN (EAN) 4008190058258

50 ST 数量

゚ョン

Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール

カタログステータス / 図面