

**FPL 4G2.5/Q8KW/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

**一般注文データ**

バージョン	FieldPower®, ケーブル, プラスチックハウジング, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5また同様, 断面: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m
注文番号	<a href="#">8000011742</a>
種別	FPL 4G2.5/Q8KW/3
GTIN (EAN)	4050118190403
数量	1 items

**FPL 4G2.5/Q8KW/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	550 g
------	-------

**温度**

保管温度	動作温度
------	------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
------------	---

SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c
------	--------------------------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-06-01-06
-------------	-------------

ETIM 9.0
----------

ECLASS 14.0
-------------

EC003250
----------

27-06-01-06
-------------

**FPL 4G2.5/Q8KW/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**図面**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Pin assignments**

Pin	Conductor	Assignment
1	1	U
2	-	-
3	3	W
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	2	V
8	-	-
PE	gr./yell.	PE