

MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

移行用アダプター - IPC 621
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、IPC 621
カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー
製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000109239
種別	MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP
GTIN (EAN)	4099986623569
数量	1 items

MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	56.7 mm
高さ	106 mm
幅	30.6 mm
正味重量	0.5 g

奥行き (インチ)	2.2323 inch
高さ (インチ)	4.1732 inch
幅 (インチ)	1.2047 inch

温度

保管温度	-20...70 °C	動作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

公称データ UL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{max}	20 A	定格電圧 UN	250 V

接続データ

極数 (コントロール側)	6 極	接続 (フィールド側)	IPC 621 6 pole connector
--------------	-----	-------------	--------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	IPC 621 6 pole connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
-------------	--------------------------	---------	----------------------

評価データ

動作電圧	250 V	チャネルごとの最大電流	6 A
合計動作電流	20 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50μs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.5 kV		

MBGE ADPT IPC621,6 POLE TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

