

SAI-SA-3-IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

IDCはこの技術により、導体を端子点に直接挿入し、クリップや絶縁材を取り除くことなく、簡単かつ迅速に組み立てることができます。また、優れた機能安全性を備えています。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	9457720000
種別	SAI-SA-3-IDC
GTIN (EAN)	4032248154869
数量	1 items

SAI-SA-3-IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 13.3 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	錫メッキ	接続方式	絶縁変位接続
ハウジング主要材質	CuZn	絶縁抵抗	108 Ω
ケーブル直径、最大	5.1 mm	ケーブル直径、最小	2.9 mm
導体断面、最大	0.5 mm ²	導体断面、最小	0.25 mm ²
公称電圧	32 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50
汚染度	3	接点形状 (オス/メス)	オス型
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

一般情報

極数	3	接続 1	M12
接続 2	IDC	ハウジング主要材質	CuZn
接続スレッド	M12	接触表面	錫メッキ
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

図面

寸法図

