

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

























発電機端子箱向けの規格ポートフォリオ。

ソーラーパーク内のストリングを保護し、モニタリング します。

ワイドミュラーは、ソーラーパーク用の規格 PV DC 直流 発電機端子箱の全ポートフォリオを開発してきました。 これらの製品は、効率的かつ競争力のある方法で、こう した目的のために最も一般的に使用されるソリューショ ンをカバーすることを目指しています。6~32入力ま で、当社の Generation X には、モニタリング用およびモ ニタリング非対応の幅広い発電機端子箱をカバーしてお り、ワイドミュラーの経験と品質へのこだわりをお客様 に提供します'。 Gen X

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, 1500 V, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護,ケーブルグランド, 壁掛け用, 断路器, 横, 集中型インパーター
	8000119547
種別	PV 216S0F3CXXV000TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4099986829565
数量	1 items

1 カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	三火
<i>1</i> =K	
	D/C

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き(インチ)	11.811 inch
高さ	636 mm	 高さ(インチ)	25.0393 inch
幅	847 mm	幅(インチ)	33.3464 inch
正味重量	16504.19 g		

温度

周囲温度 -20 °C...45 °C 動作温度 -20 °C to +45 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DCストリング監視

モニタリング機能 モニタリングなし

DC入力

カートリッジヒューズ	10 x 85 mm			
	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A			
直流入力数	16			
ストリングの結合極	+/-			
接続タイプ、DC入力ケーブル	ケーブルグランド			
接続DC入力ケーブル(-)	ねじ接続			
ヒューズリンク規格	gPV (EN 60269-6)			
機能的アース接触	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数	ケーブル取り入れ口数 1	
		ケーブル直径、最小	6 mm	
		ケーブル直径、最大	12 mm	
	導体接続	接続方式	M20 ケーブルグランド	
入力数	16			
接続口の数	35			
DC 入力 + & -	導体接続	接続方式	M16 ケーブルグランド	
	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数 32		
		ケーブル直径、最小	5 mm	
		ケーブル直径、最大	10 mm	
接続 DC 入力ケーブル(+)	ねじ接続			
ヒューズの種別	空のヒューズホルダー			
ヒューズの位置	正と負の入力			
ヒューズの種類	空のヒューズホルダー			

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

DC 出力				
DC出力ケーブル接続	M12 ボルトとナットで接絡	±		
DC 出力 + & -)C	接続方式	M40 ケーブルグランド
БС Щ/)	等件]女心		配線の最小断面、	
			配線断面、最大	取小 150 mm ²
	2		品版例曲、取入	300 111111-
<u> </u>	いいえ			
	01012			
DC電気プロパティ				
定格電圧	1500 V	開閉容量		400 A (DC21B 1500 V)
接地	VPUで直接	サージ保護DC側		1500 VタイプII、リモート 接続
ハウジング				
取り付け方式	壁取付け	保護度合い		IP66
基準及び標準				
標準	EN 61439-2:2011, IEC			
1赤牛	61439-2 ed 3.0			
保証				
時間間隔	5 年			
分類	<u> </u>			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0		EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0		EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0		22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0		22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0		22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0		22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92			

カタログステータス / 図面 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com















Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

