

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

























1 MPPT ストリングインバーター向けのポートフォリオ 1 MPPT ストリングインバーターで、ソーラーパークのストリングを保護および監視します。

以下の PV DC 接続箱のポートフォリオは、最大電力点追 従制御 (MPPT) を 1 つ搭載したストリングインバーターに 使用することを想定しており、配線をまとめ、保護し、 時に解列するためのものです。 1 MPPT

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 組立てエンクロージャ, 結合器ボックス, 1500 V, ヒューズホルダー付き, 過電圧保護,ケーブルグランド, 壁掛け用, 断路器, 横, 分散型イ
	ンバーター 8000123552
<u> </u>	<u>8000123992</u>
種別	PV 215S0F3CXXV100TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4099986883987
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

才	ζ,	ľ	

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	300 mm	奥行き(インチ)	11.811 inch
 高さ	636 mm	 高さ(インチ)	25.0393 inch
幅	847 mm	幅(インチ)	33.3464 inch
正味重量	13664.16 g		

温度

周囲温度	-20 °C45 °C	動作温度	-20°C to +45 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

DCストリング監視

モニタリング機能	モニタリングなし

DC入力

カートリッジヒューズ	10 x 85 mm		
フューズ保護	15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A		
直流入力数	15		
ストリングの結合極	+/-		
接続タイプ、DC入力ケーブル	ケーブルグランド		
接続DC入力ケーブル(-)	ねじ接続		
_{ヒューズリンク規格}	gPV (EN 60269-6)		
最大出力点数(MPP)	1		_
機能的アース接触	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数	1
		ケーブル直径、最小	6 mm
		ケーブル直径、最大	12 mm
	導体接続	接続方式	M20 ケーブルグランド
<u></u> 入力数	15		
接続口の数	33		
DC 入力 + & -	導体接続	接続方式	M16 ケーブルグランド
	ケーブル散り入れ口	ケーブル取り入れ口数	30
		ケーブル直径、最小	5 mm
		ケーブル直径、最大	10 mm
接続 DC 入力ケーブル(+)	ねじ接続		
ヒューズの種別	空のヒューズホルダー		
 ヒューズの位置	正と負の入力		
ヒューズの種類	空のヒューズホルダー		

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

DC出力				
DC出力ケーブル接続	M10 ボルトとナットで接絡	売		
接続種類、DC出力ケーブル	ネジ端子コネクタ			
DC 出力 + & -	導体接続		接続方式	M40 ケーブルグランド
			配線の最小断面、	最小 150 mm²
			配線断面、最大	300 mm ²
直流出力数	2			
補助接点付負荷遮断器	いいえ			
DC電気プロパティ				
定格電圧	1500 V	開閉容量		400 A (DC21B 1500 V)
接地	VPUで直接	サージ保護DC側		1500 VタイプII、リモート 接続
ハウジング				
取り付け方式	壁取付け	保護度合い		IP65
基準及び標準				
標準	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0			
保証				
時間間隔	5 年			
分類				
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0		EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0		EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0		22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0		22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0		22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0		22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92			

カタログステータス / 図面 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com













Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

