


**PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**コンパクトサイズのインテリジェント製品**

PVレトロフィットモニタリングを使用することで、既存のモニタリングされていないPV-DCジェネレータ発電機端子箱をもつPVシステムにおいて文字列レベルでデータを取得できるようになります。すべてが、トレンチングや配線などの追加作業なしに実行できます。

当社のソーラーSMSモニタリングシステムによって提供される統合出力モニタリングは、PVサイトの正しい監視を行うことで最高のシステム性能を保証することができます。

さらに、当社のPVモニタリング箱は、供給されたユニットの高信頼性を保証する標準IEC / EN 61439-2:2020を満たしています。

**一般注文データ**

バージョン	太陽光発電, 1500 V, ケーブルグランド, 壁掛け用, 横, デジタル信号, コンポーネントの監視, 電流モニタリング, 電圧モニタリング, 温度モニタリング, 24チャネル
注文番号	<a href="#">8000135051</a>
種別	PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW
GTIN (EAN)	4099987056236
数量	1 items

**PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

**寸法と重量**

深さ	210 mm	奥行き (インチ)	8.2677 inch
高さ	302 mm	高さ (インチ)	11.8897 inch
幅	558 mm	幅 (インチ)	21.9685 inch
正味重量	7714.18 g		

**温度**

周囲温度 -20 °C...45 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6al, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

**DCストリング監視**

供給	自己発電	モニタリング機能	Solar SMS, 出力電圧、電流、温度
電圧モニタリング	Solar SMS	温度モニタリング	ソーラー SMS
電流モニタリング	ソーラー SMS		

**DC入力**

フューズ保護 いいえ

直流入力数 24

接続タイプ、DC入力ケーブル ケーブルグランド

接続DC入力ケーブル (-) PUSH IN

DC 入力 + & -	導体接続	接続方式	PUSH IN
		配線の最小断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
	ケーブル散り入れ口	配線断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
		ケーブル取り入れ口数	24
		ケーブル直径、最小	5 mm
		ケーブル直径、最大	7 mm

接続 DC 入力ケーブル (+) PUSH IN

ヒューズの種別 ヒューズカートリッジもホルダーもない

ヒューズの種類 ヒューズカートリッジもホルダーもない

**DC出力**

DC出力ケーブル接続 ケーブルグランド

接続種類、DC出力ケーブル PUSH IN

DC 出力 + & -	導体接続	接続方式	PUSH IN
		配線の最小断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
		配線断面、最大	6 mm <sup>2</sup>

**PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

直流出力数	24		
<b>DC電気プロパティ</b>			
定格電圧	1500 V	サージ保護DC側	過電圧保護なし
<b>ハウジング</b>			
取り付け方式	壁取付け	保護度合い	IP65
<b>基準及び標準</b>			
標準	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020		
<b>保証</b>			
時間間隔	5 年		
<b>分類</b>			
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV 224SXFXCXXVXO3TA1PA15LWW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

