

## POK MOPL 0808

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズをラインアップ
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロプレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミューラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, 取り付けプレート, 高さ: 64 mm, 幅: 69 mm, 深さ: 1.5 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">9510570000</a>
種別	POK MOPL 0808
GTIN (EAN)	4032248415274
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.0591 inch
高さ	64 mm	高さ (インチ)	2.5197 inch
幅	69 mm	幅 (インチ)	2.7165 inch
取付寸法 - 幅	59 mm	正味重量	11 g

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

素材の厚み 1.5 mm 固定形式 ねじ込み  
表面仕上 亜鉛めっき 基本材質 スチール板、亜鉛メッキ

## 分類

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213  
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39  
ECLASS 15.0 27-40-06-39

## アクセサリ

## TS 15



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズをラインアップ
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST POK 0808	バージョン
注文番号	<a href="#">8000003889</a>	レール, TS 15, 幅: 68 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
GTIN (EAN)	4050118652543	
数量	20 ST	