

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

移行用アダプター - IPC 621

組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、IPC 621
カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー
製 u-remote モジュールへの 安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000168695
種別	MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT
GTIN (EAN)	4099987803533
数量	ST

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	35.3 mm	奥行き (インチ)	1.3898 inch
高さ	106 mm	高さ (インチ)	4.1732 inch
幅	30.6 mm	幅 (インチ)	1.2047 inch
正味重量	1000 g		

温度

動作温度	-20...50 °C
------	-------------

公称データUL

保管温度、UL、最大	70 °C	動作温度 UL、最小	-20 °C
動作温度 UL、最大	50 °C	保管温度 UL、最小	-20 °C
定格電流 I _{最大}	20 A	定格電圧 UN	250 V

接続データ

極数 (コントロール側)	11 極	接続 (フィールド側)	IPC 621 11 pole connector
--------------	------	-------------	---------------------------

接続データ

接続 (フィールド側)	IPC 621 11 pole connector	PLCへの接続	新 PLC 端子台またはハードワイヤード
極数 (コントロール側)	11 P		

評価データ

動作電圧	250 V	チャンネルごとの最大電流	6 A
合計動作電流	20 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度レベル	2	パルス電圧テスト (1,2/50µs)	2.5 kV
絶縁テスト電圧 AC	1.8 kV	保管温度、最小	-20 °C
保管温度、最大	70 °C		

MIBRIDGE ADAPTER B, 11 POLE IPC FLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

