

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に 素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外して ヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジューラー端子ヒューズホル ダー, ダークベージュ, 2.31 A, プラグ接続可能,
	V-0, Wemid
注文番号	<u>9537560000</u>
種別	SIHA 1/G20 10-36V
GTIN (EAN)	4008190125066
数量	25 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS				
寸法と重量				
深さ	43.93 mm	奥行き (インチ)	1.7295 inch	
高さ	33.38 mm	高さ(インチ)	1.3142 inch	
幅 正味重量	5.95 mm 8.32 g	幅(インチ)	0.2343 inch	
^{正、吟 主 主} 温 度	0.32 g			
/皿区				
周囲温度	-5 °C40 °C	動作温度	-50 °C120 °C	
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C	
環境製品コンプライアンス			'	
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)			
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	<u> </u>			
場合) REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
クランプ用コンダクタ (定格接続)			
接続方式	プラグイン接続			
システム仕様				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
バージョン	ヒューズカートリッジ	エンドカバープレートの要求	いいえ	
全般 				
設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	120 °C	
材料データ				
基本材質	Wemid	—————————————————————————————————————	Wemid	
	ダークベージュ		V-0	
色		UL 94 可燃性等級		
評価データ	ダークベージュ	UL 94 可燃性等級	V-0	
評価データ 定格電圧	ダークベージュ 250 V	UL 94 可燃性等級 公称電流	V-0 6.3 A	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧	ダークベージュ	UL 94 可燃性等級	V-0	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧	ダークベージュ 250 V	UL 94 可燃性等級 公称電流	V-0 6.3 A	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ	ダークベージュ 250 V	UL 94 可燃性等級 公称電流	V-0 6.3 A	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス	ダークベージュ 250 V 4 kV	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度	V-0 6.3 A 3	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス	ダークベージュ 250 V 4 kV 直接実装	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度 取り付け方式	V-0 6.3 A 3 接続されている	
色 評価データ 定格電圧 定格ィンパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス 分類	ダークベージュ 250 V 4 kV 直接実装 EC002848	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度 取り付け方式 ETIM 7.0	V-0 6.3 A 3 接続されている EC002848	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0	ダークベージュ 250 V 4 kV 直接実装	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度 取り付け方式 ETIM 7.0 ETIM 9.0	V-0 6.3 A 3 接続されている	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	ダークベージュ 250 V 4 kV 直接実装 EC002848 EC002848	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度 取り付け方式 ETIM 7.0	V-0 6.3 A 3 接続されている EC002848 EC002848	
色 評価データ 定格電圧 定格インパルス耐電圧 追加の技術データ 設置アドバイス 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	グークベージュ 250 V 4 kV 直接実装 EC002848 EC002848 EC002848	UL 94 可燃性等級 公称電流 汚染度 取り付け方式 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	V-0 6.3 A 3 接続されている EC002848 EC002848 27-14-11-92	

作成日 08.11.2025 01:05:57 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-25-03-90





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



