

POK COPL 081606 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK エンクロージャーは、高品質のガラス繊維強化ポリエステルで構成され、耐食性、衝撃耐性、高い IP 保護等級が必要なアプリケーションや環境に最適です。

幅広いラインアップの主要な特長：

- 17 種のサイズをラインアップ
- ふたつの標準仕上げ (色)：灰色 (産業用 RAL 7001 に類似) および黒色 (過酷環境および防爆対応 RAL 9011 に類似)
- プラス / マイナス形状ステンレススチール製ネジカバー
- シリコンまたはクロロブレン製の成形ガスケット
- IP66 の高度な侵入保護を確保する、シール領域外の穴の固定
- 最大 7 ジュールの衝撃耐性
- エンクロージャーへの直接取り付け、または内部取り付けプレートを使用
- 固定孔または取り付けフットを使用して直接壁固定可能
- 取り付けレールおよびプレートを取り付ける固定ネジ
- 設定に対応する E60 までの耐火性等級
- ワイドミュラーは、お客様の仕様に自他がってエンクロージャーを製造し、供給し、必要な端子とケーブルグランドすべて備えることができます。

一般注文データ

バージョン	KLIPPONPOK, 接地プレート, 機能的アース接続付き, 高さ: 36.57 mm, 幅: 180.11 mm, 深さ: 0.75 mm, 基本材質: 亜鉛めっき鋼板, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	8000191931
種別	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
数量	5 items

POK COPL 081606 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.75 mm	奥行き (インチ)	0.0295 inch
高さ	36.57 mm	高さ (インチ)	1.4398 inch
幅	180.11 mm	幅 (インチ)	7.0909 inch
正味重量	33.3 g		

温度

動作温度

一般的な情報

表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび 不動態化	基本材質	亜鉛めっき鋼板
------	----------------------	------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		