

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- ・高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テスター
注文番号	<u>9918870000</u>
種別	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	67 mm	奥行き(インチ)	2.6378 inch
高さ	33 mm	 高さ(インチ)	1.2992 inch
幅	264 mm	 幅(インチ)	10.3937 inch
長さ	235 mm	長さ (インチ)	9.252 inch
正味重量	272 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	7cl
	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

技術データ

項目説明 最大1000 VACおよび 1.500 VDCの電圧テス

1.500 VDCの電圧テス ター / 950 Hz LCD, 電圧テ スター

装置の測定および試験

容量測定値、最大.	0.05 μF	容量測定値、最小.	1999 µF
切り替え負荷	はい	測定範囲カテゴリー	CAT III 1.000V / CAT IV
			600V
定格電圧、最大.	1000 V AC / 1.500 V DC	定格電圧、最小.	1 V
AC 電圧測定範囲	1 ~ 1,000 V	DC 電圧測定範囲	1 ~ 1.500 ボルト
作動温度、最大	55 °C	作動温度、最小	-15 °C
直流電圧表示	1 - 1.500 V	AC 電圧表示	1 - 1.000 V TRMS
周波数範囲、最大	950 Hz	周波数範囲、最小	16 Hz
周波数測定	はい	ディスプレイ	LCDデジタル
保護度合い	IP65	抵抗測定範囲、最大	1999 Ω
抵抗測定範囲、最小	0 Ω	バッテリタイプ	1.5 VタイプAAAバッテ
			リー
相順表示	はい	連続性試験	該当 - 視覚要素+聴覚要素
絶縁試験	8 kV	ピーク耐電圧	8 kV
入力抵抗、電圧	ダブルスイッチの操作	準拠してテストされ承認された	IEC 61243-3:2014 (DIN
	時、≥300 kΩ		EN 61243-3:2015-08)
注意事項	ねじ込み式で厚いテストプ	RCD遮断器	選択可能な負荷によ
	ローブ		り、30mAのRCD回路遮断
			器の意識的なトリガが可能
		-0	です
片手で操作	はい	プローブ保護 GS 38のテスト	はい
検査ピン照明	はい	残留電流試験	はい
ディスプレイのバックライト調整	自動	ブザー	はい
HOLD 機能	はい	抵抗測定	はい

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

種別	BATTERIE 1,5V MICRO	バージョン
注文番号	9201310000	テストツール, パッテリー
GTIN (EAN)	4032248421121	
数量	2 ST	
種別	SKAI TASCHE	バージョン
注文番号	<u>2544760000</u>	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
数量	1 ST	
種別	PRSPSU	バージョン
種別 注文番号	PRSPSU 1332420000	バージョン
		バージョン
注文番号	1332420000	パージョン
注文番号 GTIN (EAN)	1332420000 4050118136449 1 ST	バージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1332420000 4050118136449 1 ST	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1332420000 4050118136449 1 ST 2POL TESTER ZUB	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	1332420000 4050118136449 1 ST 2POL TESTER ZUB 2565720000	

カタログステータス / 図面 4