

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



CLI M 식별 마커는 CLI MH 캐리어 스트립에 밀어 넣은 다음 케이블 타이를 사용하여 조여줍니다. 이 시스템은 특히 도체와 케이블의 단면이 큰 경우에 적합합니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 케이블 및 파이프 마커를 위한 결합 마커
- 16 mm² 이상의 모든 직경에 한 사이즈 사용
- 무제한 조합 옵션
- 펌프형, 영구 부착 마커
- 우수한 가독성

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 액세서리, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 검정
주문 번호	0189400000
유형	CLI MH 110 HSTR
GTIN (EAN)	4008190144784
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	110 mm	높이 (인치)	4.3307 inch
너비	11.3 mm	폭 (인치)	0.4449 inch
순중량	1.29 g		

온도

작동 온도 범위 -30...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	0		
인쇄 유형	검은색		
버전	무할로겐		
너비	11.3 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-30 °C		
컬러 코드	검정		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품	
권장 산업	프로세스, 기계		
조합네이션당 마커 개수	1 Component part = Accessories		
작동 온도 범위	-30...100 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

전선 굵기, 최대	500 mm ²	전선 굵기, 최소	16 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	317 mm	컨덕터 O.D., 최소	10 mm
컨덕터 O.D.	10 - 317 mm	결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

사용 예

