

## WAS5 CCC HF 0-20/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

製品が利用できなくなりました,  
参考用のデータシート



## 一般注文データ

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| バージョン      | シグナルコンバータ / 遮断器, 入力 : 0(4)-20 mA,<br>出力 : 0(4)-20 mA |
| 注文番号       | <a href="#">8447160000</a>                           |
| 種別         | WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA                              |
| GTIN (EAN) | 4032248100620                                        |
| 数量         | 1 items                                              |
| 配送ステータス    | 中止                                                   |
| 利用可能期限     | 2022-03-30T00:00:00+02:00                            |
| 代替製品       | <a href="#">ACT20P-PRO DCDC II-S</a>                 |

## WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 112.4 mm | 奥行き (インチ) | 4.4252 inch |
| 幅    | 17.5 mm  | 幅 (インチ)   | 0.689 inch  |
| 長さ   | 92.4 mm  | 長さ (インチ)  | 3.6378 inch |
| 正味重量 | 101.2 g  |           |             |

## 温度

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| 保管温度 | -20 °C...85 °C | 動作温度 | 0 °C...55 |
|------|----------------|------|-----------|

## 失敗の確率

|      |       |
|------|-------|
| MTTF | 266 a |
|------|-------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65 |

## 入力

|         |      |      |                     |
|---------|------|------|---------------------|
| 数値入力    | 1    | 入力電流 | 0...20 mA, 4...20mA |
| 入力抵抗、電流 | 50 Ω |      |                     |

## 出力

|      |                      |                  |                        |
|------|----------------------|------------------|------------------------|
| 出力数  | 1                    | 負荷インピーダンス電流      | ≤ 500 Ω                |
| 出力電流 | 0...20 mA, 4...20 mA | カットオフ周波数 (-3 dB) | ≥ 15 kHz (typ. 20 kHz) |

## 一般データ

|         |                 |          |                        |
|---------|-----------------|----------|------------------------|
| 精度      | 最終値の< 0.2%      | 保護度合い    | IP20                   |
| 電源電圧    | 24 V DC ± 25 %  | ステップ応答時間 | ≤ 40 μs (typ. 30 μs)   |
| 取り付けレール | TS 35           | 消費電力     | < 1.5 W @ IOUT = 20 mA |
| 温度係数    | 最終値の≤ 250 ppm/K | 設定       | なし                     |

## 絶縁協調

|                |               |                 |                      |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| インパルス耐電圧       | 4 kV          | EMC 基準          | EN 55011, EN 61000-6 |
| サージ電圧カテゴリー     | III           | 汚染度             | 2                    |
| ガルバニック絶縁       | 3方向絶縁体        | 絶縁電圧入力または出力/レール | 4 kV効率 / 1 min.      |
| 絶縁電圧入力または出力/供給 | 1.2 kV効率 / 5s | 絶縁電圧            | 1.2 kV効率 / 5s        |
| 定格電圧           | 300 V         |                 |                      |

## WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 接続データ

|             |                     |             |                     |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 接続方式        | ねじ接続                | 被覆剥き長さ、定格接続 | 7 mm                |
| 締付けトルク、最小   | 0.4 Nm              | 締付けトルク、最大   | 0.5 Nm              |
| クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm <sup>2</sup> | クランプ範囲、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大   | 2.5 mm <sup>2</sup> |             |                     |

## 重要なメモ

製品情報

この製品は間もなく新製品に置き換えられます。  
新しいシステムでは使用しないでください。弊社のテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002653    | ETIM 9.0    | EC002653    |
| ETIM 10.0   | EC002653    | ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |             |             |



**WAS5 CCC HF 0-20/0-20mA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

電気記号



## WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | ZQV 2.5N/2 GE              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1693800000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 RT              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1717900000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349288              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 BL              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1717990000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349295              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |
| 種別         | ZQV 2.5N/2 SW              | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1718080000</a> | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190349301              |                      |
| 数量         | 60 ST                      |                      |

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | WS 10/5 MC NE WS           | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1635000000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | レン・ブラッドリー, 白色                                            |
| 数量         | 720 ST                     |                                                          |