


RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

IEC 603-1 / DIN 41651에 따라 클램핑-요크 결선이 장착된 플랫폼 케이블 커넥터에서의 신호 전송을 위한 패시브 인터페이스입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

- 10- ~ 64-극 커넥터로 그룹화
- 컨트롤러와 필드 결선 간의 일대일 전기 결선
- 매우 컴팩트한 모듈을 일반적인 TS35 또는 TS32 장착 레일에 장착할 수 있습니다.
- 더 길어진 장착 후크

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 인터페이스, RSF, IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터, 26-폴, 스크류 결선 |
| 주문 번호 | 0224861001 |
| 유형 | RS F26 LP2N 5/26 |
| GTIN (EAN) | 4032248047086 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E141197 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 70 mm | 깊이 (인치) | 2.7559 inch |
| 높이 | 87 mm | 높이 (인치) | 3.4252 inch |
| 너비 | 80 mm | 폭 (인치) | 3.1496 inch |
| 순중량 | 160 g | | |

온도

| | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|
| 보관 온도 | -40...60 °C | 작동 온도 | 0...55 °C |
|-------|-------------|-------|-----------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

정격 데이터 UL

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|------|
| 정격 전류 IN | 1 A | 작동 온도 UL, 최소 | 0 °C |
| 작동 온도 UL, 최대 | 25 °C | 정격 전류 I 최대 | 1 A |
| 정격 전압 UN | ≤ 60 V AC / 75 V DC | | |

결선 데이터

| | | | |
|-----------|------|----------|--|
| 폴 수(제어 측) | 26-폴 | 결선(필드 측) | LL2N 5.08mm |
| 접지 | 아니요 | 제어 측의 결선 | IEC60603-13 / DIN41651 규격의 플러그인 커넥터 |

정격 데이터

| | | | |
|-------|-----------------|-----------|-----|
| 정격 전압 | 60 V AC/75 V DC | 결선당 정격 전류 | 1 A |
|-------|-----------------|-----------|-----|

결선 필드

| | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 최소 전선 단면, AWG | AWG 26 | 결선 유형 | 스크류 결선 |
| 플라스틱 슬리브 채움 슬리브, 최대 | 2.5 mm ² | 슬리브 채움 연질, 최소 | 0.5 mm ² |
| 슬리브 채움 연질, 최대 | 2.5 mm ² | 연질, 최대 H05(07) V-K | 4 mm ² |
| 연질, 최소 H05(07) V-K | 0.5 mm ² | 경질, 최대 H05(07) V-U | 6 mm ² |
| 경질, 최소 H05(07) V-U | 0.5 mm ² | 탈피 길이 | 6 mm |
| 조임 토크, 최대 | 0.6 Nm | 조임 토크, 최소 | 0.5 Nm |
| 클램프 범위, 최대 | 6 mm ² | 클램프 범위, 최소 | 0.5 mm ² |
| 최대 전선 단면, AWG | AWG 12 | | |

분류

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |

기술 데이터

ECLASS 15.0 27-14-11-52

절연 조정(EN50178)

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-------|
| 준수 | DIN EN 50178 | 정격 절연 전압 | 100 V |
| 서지 전압 범주 | II | 오염 심각도 수준 | 2 |
| 펄스 전압 테스트(1,2/50µs) | 0.8 kV | | |

도면



RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS 32X15 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0122800000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | |
| GTIN (EAN) | 4008190066307 | 2000 mm, 높이: 33 mm, 깊이: 15 mm | |
| 수량 | 20 M | | |

알루미늄




알루미늄은 구리 다음으로 전기 전도도가 뛰어납니다. 한 가지 장점은 무게가 가볍다는 것이며, 그 밖에 탁월한 부식 방지 기능을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS 32X15 2M/AL/BK | 버전 | |
| 주문 번호 | 0169300000 | 단자대 레일, 액세서리, 알루미늄, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 33 | |
| GTIN (EAN) | 4008190105167 | mm, 깊이: 15 mm | |
| 수량 | 20 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | EWK 2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0199360000 | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-0, Wemid, 너비: 15 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| 유형 | TS 35X15 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0236400000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114558 | | |
| 수량 | 20 M | | |
| 유형 | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0236500000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190183967 | | |
| 수량 | 20 M | | |
| 유형 | TS 35X15/LL 1M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0236510000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | 1000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190017699 | | |
| 수량 | 20 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | EW 35/SCHA/M3 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0258660000 | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 16.5 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | | |
| 수량 | 20 ST | | |

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

알루미늄



알루미늄은 구리 다음으로 전기 전도도가 뛰어납니다. 한 가지 장점은 무게가 가볍다는 것이며, 그 밖에 탁월한 부식 방지 기능을 갖추고 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS 35X7.5 2M/AL/BK | 버전 | |
| 주문 번호 | 0330800000 | 단자대 레일, 액세서리, 알루미늄, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190100650 | | |
| 수량 | 40 M | | |

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0383400000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | | |
| 수량 | 40 M | | |
| 유형 | TS 35X7.5 1M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0383410000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금, 너비: 1000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190115623 | | |
| 수량 | 20 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | EW 35 GR 7032 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0383530000 | 엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | | |
| 수량 | 50 ST | | |
| 유형 | EW 35 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0383560000 | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0498000000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | | |
| 수량 | 20 M | | |
| 유형 | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0514400000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 33 mm, 깊이: 15 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 | | |
| 수량 | 20 M | | |
| 유형 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0514500000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 | | |
| 수량 | 40 M | | |
| 유형 | TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0514510000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 1000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190116620 | | |
| 수량 | 20 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | WEW 35/1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1059000000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 12 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | | |
| 수량 | 50 ST | | |
| 유형 | WEW 35/2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1061200000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

스테인리스 스틸




스테인리스 스틸은 순도와 내식성이 높은 모든 유형의 스틸 (합금)을 총칭하는 용어입니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS 35X7.5 2M/CRN | 버전 | |
| 주문 번호 | 1747350000 | 단자대 레일, 액세서리, 스테인레스 스틸 1.4301, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248003372 | | |
| 수량 | 40 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ZEW 35 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9540000000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 6 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | | |
| 수량 | 20 ST | | |

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ | 버전 | |
| 주문 번호 | 7915060000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | |
| GTIN (EAN) | 4032248296279 | 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm | |
| 수량 | 40 M | | |

스테인리스 스틸



스테인리스 스틸은 순도와 내식성이 높은 모든 유형의 스틸 (합금)을 총칭하는 용어입니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS 32X15 2M/CRN | 버전 | |
| 주문 번호 | 0293220000 | 단자대 레일, 액세서리, 스테인리스 스틸, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: | |
| GTIN (EAN) | 4032248014026 | 33 mm, 깊이: 15 mm | |
| 수량 | 20 M | | |

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS 35X15/LL 2M/ST/SZ | 버전 | |
| 주문 번호 | 7907490000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: | |
| GTIN (EAN) | 4032248296262 | 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm | |
| 수량 | 20 M | | |

RS F26 LP2N 5/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱



플라스틱 DIN 레일은 절연성이 있으며 매우 가볍습니다. 이것은 표준 DIN 레일을 사용하여 지지 브래킷에 대한 클리어런스 및 연면 거리를 달성할 수 없는 경우에 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TSK 35X15 2M PVC/GR | 버전 | |
| 주문 번호 | 0514300000 | 단자대 레일, 액세서리, PVC, 미처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 길이: 15 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190052263 | | |
| 수량 | 2 M | | |

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS 35X7.5 2M/ST/SZ | 버전 | |
| 주문 번호 | 9300090000 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 길이: 7.5 mm | |
| GTIN (EAN) | 4032248387564 | | |
| 수량 | 40 M | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ZEW 35/2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 8630740000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | | |
| 수량 | 20 ST | | |