

## 제품 이미지



## VH 12/4.9/3.3 024900

인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 4.9 mm, 높이: 4.9 mm, 깊이: 12 mm, 극 수: 1, 구리
주문 번호	<a href="#">0249000000</a>
유형	VH 12/4.9/3.3
GTIN (EAN)	4008190129507
수량	100 items

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	12 mm	깊이 (인치)	0.4724 inch
높이	4.9 mm	높이 (인치)	0.1929 inch
너비	4.9 mm	폭 (인치)	0.1929 inch
직경	4.9 mm	순중량	1.04 g

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

## 일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

직경	4.9 mm
----	--------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		