

CLI C 1-3 GE/SW = MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm²에서 최대 70 mm²에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 피쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
주문 번호	0252611751
유형	CLI C 1-3 GE/SW = MP
GTIN (EAN)	4032248304202
수량	200 items

CLI C 1-3 GE/SW = MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5 mm	깊이 (인치)	0.1968 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.1181 inch
너비	4.2 mm	폭 (인치)	0.1654 inch
순중량	0.04 g		

온도

작동 온도 범위 -30...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
인쇄 방향	수평		
인쇄 유형	표준		
인쇄 방법	핫 엠보싱		
버전	MultiPack		
너비	4.2 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-30 °C		
컬러 코드	노란색		
할로겐	예		
절연재 단면적, 최대	5		
기본 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	기호		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품	
권장 산업	프로세스, 기계		
컴비네이션당 마커 개수	1 Component part = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-30...80 °C		
임프린트	=		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	4 mm ²
전선 굵기, 최소	1.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm	컨덕터 O.D.	2.5 - 5 mm
결선된 와이어의 단면적	1.5 - 4 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



그림과 유사