

RIM-I 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式
保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能で
す。

- オプションの緑色または赤色 LED 搭載
- UC 電源電圧対応

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24... 60 V UC, プラグイン接続
注文番号	8869610000
種別	RIM-I 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248614554
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXL 62R

RIM-I 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223759

寸法と重量

深さ	32.1 mm
高さ	10.5 mm
幅	11.4 mm
正味重量	1.8 g

奥行き (インチ)	1.2638 inch
高さ (インチ)	0.4134 inch
幅 (インチ)	0.4488 inch

温度

保管温度	-40 °C...70 °C
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

公称データ UL

証明書番号 (cURus)

E223759

制御側

定格制御電圧	24...60 V UC
公称出力	240 mVA

定格電流 AC	3.5 mA
ステータス表示	赤色LED

一般データ

色

透明

承認/標準の詳細

証明書番号 (cURus)

E223759

接続データ

導体接続方法

プラグイン接続

分類

ETIM 8.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586
ECCLASS 15.0	27-37-16-92

ETIM 9.0	EC002586
ECCLASS 14.0	27-37-16-92


RIM-I 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図



寸法図



RIM-I 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

その他

Order No.	Type	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31