

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







図に類似

RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式 保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能で す。

- オプションの緑色または赤色 LED 搭載
- フリーフローダイオード搭載
- DC 電源電圧対応

#### 一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES, フリーホイールダイオード付きLED モジュール, 定格制御電圧: 110230 V DC, プラグ イン接続
注文番号	<u>8869690000</u>
種別	RIM-I 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248614622
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CXX LD 43R

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認			
MAMID承認件数	c <b>FL</b> *us		
ROHS			
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>		
証明書番号(cURus)	E223759		
寸法と重量			
 深さ	32.1 mm	奥行き(インチ)	1.2638 inch
高さ	10.5 mm	<u>戻けら (インチ)</u> 高さ (インチ)	0.4134 inch
<u>福</u>	11.4 mm	幅(インチ)	0.4488 inch
正味重量	2 g	TIII (122)	5. 1. 1. 5 5 m.s.i.
/2.答:3. 在	40 °C 70 °C	田田沿舟	40 °C 70 °C
保管温度 動作温度	-40 °C70 °C	周囲温度 湿度	40 °C70 °C 相対湿度40℃/93%、結露
期作温度 1		<b></b>	相対運度40°0/93%、結路 なし
環境製品コンプライアンス			<u>'</u>
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
	年級 (无序のり) 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85		
公称データUL			
証明書番号(cURus)	E223759		
制御側			
<b></b>	110, 220 V DC	ウ松雨淬 DC	1 F A
定格制御電圧 公称出力	110230 V DC 280 mW	定格電流 DC	1.5 mA 赤色LED
保護回路		ステータス表示	亦巴ピリ
一般データ	21 1		
色	透明		
<b>承認/標準の詳細</b>	~ //		
証明書番号(cURus) ————————————————————————————————————	E223759		
接続データ			
導体接続方法	プラグイン接続		
分類			
ETIM C O	F0002F02	ETIM 7.0	F0000F00
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586

作成日 14.11.2025 11:34:20 MEZ

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

寸法図

図面

配線図









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図面

### その他

		Type code
Order No.	Туре	printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31