#### **PS 4 F.STB 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	테스트 어댑터 (단자대), 230 V
주문 번호	0299600000
유형	PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN)	4008190074043
수량	20 items

## **PS 4 F.STB 4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

フ	술	데	0	녈

승인			
ROHS	준수 		
치수 및 중량			
교이	42 mm	깊이 (인치)	1.6535 inch
<u>높이</u> 너비	7.7 mm 7.7 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	0.3031 inch 0.3031 inch
<u> </u>	3.16 g	7 (12/1)	0.000 1 111011
 온도			
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		
환경 제품 규정 준수			'
	7 A AUGU 7 TU		
RoHS 준수 상태 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	준수, 예외 존재 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319	-7de6fe5d9746	
등급 데이터			
정격 전압	230 V		
시스템 사양			
버전	테스트 플러그		
일반			
극 수	1	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
자재 데이터			_
기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	빨간색
기는 제달 UL 94 가연성 등급	V-2	르니 쓰ㅡ	<u> </u>
추가 기술 데이터			
스테이 페그 교하	아니요	자하므 이허	프리그
<u>스냅인 페그 포함</u> 설치 권고	 직접 장착	<u>장착물 유형</u> 장착 유형	플러그 플러그
크기			
피치(mm)(P)	7.70 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	5 mm	결선 유형	플러그인 결선
일피 일이 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>	월선 유형 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	 0.5 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>	<u> </u>	

작성 날짜 14.11.2025 01:35:46 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



## **PS 4 F.STB 4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 분류

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		