

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 버전         | 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 갈색 |
| 주문 번호      | <a href="#">0317000000</a>      |
| 유형         | H25,0/30 BR                     |
| GTIN (EAN) | 4008190158231                   |
| 수량         | 50 items                        |
| 패키징        | 루즈                              |

### 기술 데이터

#### 승인

##### 승인

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E499744                 |

#### 치수 및 중량

|     |        |
|-----|--------|
| 순중량 | 1.12 g |
|-----|--------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 기술 데이터

| 품목 설명 | 플라스틱 슬리브 포함<br>와이어 종단 페룰, 갈색 | 버전 | 표준 |
|-------|------------------------------|----|----|
|-------|------------------------------|----|----|

#### 와이어 종단 페룰

|               |                    |                 |             |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 접점면 직경(D1)    | 7.3 mm             | 접점면 길이(L2)      | 16 mm       |
| 칼러 직경(D2)     | 11.2 mm            | 플라스틱 칼러 두께(S2)  | 0.4 mm      |
| L1(mm)        | 30.00 mm           | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 3       |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm             | 탈피 길이           | 18 mm       |
| 컨덕터 단면적       | 25 mm <sup>2</sup> | 컬러 코드           | Weidmueller |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

