



분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 10, 피치 (mm)(P): 7.90, 절연: 아니요, 너비: 77.1 mm
주문 번호	<a href="#">0338300000</a>
유형	QL 10 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190176679
수량	20 items

## QL 10 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	77.1 mm	폭 (인치)	3.0354 inch
순중량	3 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류	41 A
-------	------

## 시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

## 일반

극 수	10	설치 권고	직접 장착
-----	----	-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	구리	컬러 코드	회색
-------	----	-------	----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

피치(mm)(P)	7.90 mm
-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		