

## H4,0/19,5X GR SV


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 1.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16 - 6) の導体対応  
錫メッキ銅製  
DIN 46228 part 4 準拠

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 10 mm, グレー
注文番号	<a href="#">9006750000</a>
種別	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008 190332297
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.33 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

短絡防止・地絡防止ライ  
ン用ワイヤエンドフェル  
ール、グレー

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.9 mm

接点面長さ (L2)

10 mm

カラー直径 (D2)

7.9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.3 mm

L1 (mm)

19.50 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

14 mm

導体断面

4 mm<sup>2</sup>

カラーコード

Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

