


H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質 : E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
注文番号	9028520000
種別	H4,0/14DS GR
GTIN (EAN)	4032248049035
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.22 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、バージョン
グレー

標準

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.8 mm
カラー直径 (D2)	4.8 mm
L1 (mm)	14.00 mm
金属製ストリーブ厚み (S1)	0.2 mm
被覆剥き長さ	10 mm

接点面長さ (L2)	8 mm
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
軍事指定	T 20A 023 A
導体断面	4 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

